


Trenzado redondo aislado RTCBI en bobina, cobre estañado



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Los trenzados en bobina se usan principalmente para la distribución eléctrica o las aplicaciones de conexión a tierra

Material no magnético

El acabado estañado proporciona una apariencia antirrobo

ESPECIFICACIONES

Acabado: Estañado

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Corriente nominal	Sección transversal	Número de conductores	Diámetro del cable
RTCBI15-10	503400	Copper, Policloruro de vinilo	75A	10mm ²	560	0.15mm
RTCBI15-16	503410	Copper, Policloruro de vinilo	120A	16mm ²	900	0.15mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Corriente nominal	Sección transversal	Número de conductores	Diámetro del cable
RTCBI15-25	503420	Copper, Policloruro de vinilo	150A	25mm ²	1416	0.15mm
RTCBI15-30	503430	Copper, Policloruro de vinilo	180A	30mm ²	1680	0.15mm
RTCBI15-50	503440	Copper, Policloruro de vinilo	250A	50mm ²	2820	0.15mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud	Diámetro	Peso por unidad
RTCBI15-10	503400	25m	7 mm	0.12 kg
RTCBI15-16	503410	25m	8 mm	0.18 kg
RTCBI15-25	503420	25m	9.5 mm	0.25 kg
RTCBI15-30	503430	25m	10 mm	0.35 kg
RTCBI15-50	503440	25m	12.5 mm	0.58 kg

Espesor del aislamiento: 1 mm
Tensión de aislamiento: 450V
Grado de inflamabilidad: UL® 94V-0
Temperatura: 70 °C Max

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El peso de la unidad es por metro (3,28 ft).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.