

# Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Ideal para sujetarse al hormigón, acero o superficies de madera

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Pregalvanizado

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro (Ø) | Zona                | Capacidad del cable, Cat 5e | Capacidad del cable, Cat 6 | Capacidad del cable, Cat 6A |
|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| CAT21HPAB          | 181189             | 33.3 mm      | 1174mm <sup>2</sup> | 50                          | 40                         | 25                          |
| CAT32HPAB          | 181211             | 50 mm        | 2561mm <sup>2</sup> | 90                          | 60                         | 35                          |
| CAT16HPAB          | 181209             | 25 mm        | 690mm <sup>2</sup>  | 20                          | 15                         | 10                          |
| CAT64HPAB          | 181024             | 100 mm       | 9987mm <sup>2</sup> | 330                         | 220                        | 140                         |
| CAT48HPAB          | 181212             | 75 mm        | 5974mm <sup>2</sup> | 200                         | 150                        | 80                          |

Table 2/2


| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño de taladro (HS) | Carga estática |
|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| CAT21HPAB          | 181189             | 6.3 mm                 | 270N           |
| CAT32HPAB          | 181211             | 6.3 mm                 | 270N           |
| CAT16HPAB          | 181209             | 6.3 mm                 | 270N           |
| CAT64HPAB          | 181024             | 6.3 mm                 | 270N           |
| CAT48HPAB          | 181212             | 6.3 mm                 | 270N           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

