

nVent CADDY Speed Link SLK con gancho



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho pre-ensamblado

Se engancha a una amplia gama de Clips nVent CADDY

Se fija a las estructura del edificio o a otros elementos colgantes enlazándolos y luego enganchando al cable

Fácil de desmontar para aplicaciones que requieren mantenimiento

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

Inserte el cable a través del orificio y use la parte inferior del gancho como tope

También disponible con terminaciones en gancho en "Y"

ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática:	5:01
Acabado:	Electro galvanizado
Material:	Acero; Polipropileno; Aleación de zinc
De conformidad con:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	A	B	C
--------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	---	---

SLK15L5	196511	1.5 mm	5m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L3R2	196615	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L2	196509	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L5R2	196616	1.5 mm	5m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L2R2	196614	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L10	196513	1.5 mm	10m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L3	196510	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L1	196508	1.5 mm	1m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK2L3	196539	2 mm	3m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L1	196537	2 mm	1m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L2R2	196619	2 mm	2m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L3R2	196620	2 mm	3m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L5	196540	2 mm	5m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L2	196538	2 mm	2m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L7	196541	2 mm	7m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L10	196542	2 mm	10m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK3L3	196702	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L5R2	196626	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L5	196703	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm

SLK3L10	196705	3 mm	10m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L1	196700	3 mm	1m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L3R2	196625	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L2	196701	3 mm	2m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm

Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)	Ángulo (a)	Carga estática
SLK15L5	196511	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3R2	196615	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2	196509	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L5R2	196616	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2R2	196614	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L10	196513	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3	196510	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L1	196508	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L3	196539	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L1	196537	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L2R2	196619	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3R2	196620	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5	196540	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N


Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)	Ángulo (a)	Carga estática
SLK2L2	196538	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L7	196541	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L10	196542	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK3L3	196702	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L5R2	196626	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L5	196703	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L10	196705	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L1	196700	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L3R2	196625	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L2	196701	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Certificaciones
SLK15L5	196511	UL, SMACNA, cUL
SLK15L3R2	196615	UL, cUL, SMACNA
SLK15L2	196509	SMACNA, UL, cUL
SLK15L5R2	196616	SMACNA, cUL, UL
SLK15L2R2	196614	UL, SMACNA, cUL
SLK15L10	196513	UL, cUL, SMACNA
SLK15L3	196510	SMACNA, UL, cUL

Número de catálogo	Número de artículo	Certificaciones
SLK15L1	196508	UL, SMACNA, cUL
SLK2L3	196539	UL, cUL, SMACNA
SLK2L1	196537	cUL, UL, SMACNA
SLK2L2R2	196619	cUL, UL, SMACNA
SLK2L3R2	196620	UL, cUL, SMACNA
SLK2L5	196540	UL, SMACNA, cUL
SLK2L2	196538	SMACNA, cUL, UL
SLK2L7	196541	SMACNA, UL, cUL
SLK2L10	196542	SMACNA, UL, cUL
SLK3L3	196702	SMACNA
SLK3L5R2	196626	SMACNA
SLK3L5	196703	SMACNA
SLK3L10	196705	SMACNA
SLK3L1	196700	SMACNA
SLK3L3R2	196625	SMACNA
SLK3L2	196701	SMACNA

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

