


# Estilo RatiopacPRO, delantero y trasero, delantero sin tornillo



La versátil funda de escritorio RatiopacPRO Style cuenta con un diseño de marco protector, tiras de goma y varias opciones de configuración.

Los adornos delanteros y traseros con la opción de tira de goma superior e inferior proporcionan protección del conector y capacidad de apilamiento integrada. El diseño de la tira de goma circulada protege la esquina y es ideal para cajas móviles más pequeñas. Para equipos más grandes, la manija delantera ofrece una conveniente protección de transporte y conector trasero.

Diseñado para componentes de 19" con guías o componentes patentados con una placa de montaje, RatiopacPRO Style satisface sus necesidades específicas.

## CARACTERÍSTICAS

Estuche de escritorio con diseño de marco protector y tiras de goma en la parte superior e inferior para un soporte seguro y con función de apilamiento integrada

Estuche para componentes de 19" (rieles de guía) o componentes propietarios (placa de montaje).

Para establecer el blindaje EMC, se deben agregar componentes adicionales al gabinete.

Lado frontal para montaje en panel frontal sin tornillos y lado trasero preparado para montaje estándar en panel frontal.

Cubierta inferior perforada para refrigeración por aire

Sin tornillos visibles; piezas de revestimiento desmontables sin herramientas

Para la profundidad de la placa 160 mm, 220 mm, 280 mm y 340 mm (dependiendo de la profundidad de la caja)

## ESPECIFICACIONES

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tipo de producto:</b>     | Caso                                            |
| <b>Tipo:</b>                 | Caso para componentes electrónicos individuales |
| <b>Familia de productos:</b> | Estilo RatiopacPRO                              |

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Altura útil | Anchura útil |
|--------------------|-----------------|----------------|-------|----------------------|-------------|--------------|
| 24582-626          | 6U              | 42HP           | 414mm | 1                    | 245.7mm     | 213.9mm      |

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Altura útil | Anchura útil |
|--------------------|-----------------|----------------|-------|----------------------|-------------|--------------|
| 24582-634          | 6U              | 63HP           | 294mm | 1                    | 245.7mm     | 320.6mm      |
| 24582-635          | 6U              | 63HP           | 354mm | 1                    | 245.7mm     | 320.6mm      |
| 24582-636          | 6U              | 63HP           | 414mm | 1                    | 245.7mm     | 320.6mm      |
| 24582-644          | 6U              | 84HP           | 294mm | 1                    | 245.7mm     | 427.3mm      |
| 24582-645          | 6U              | 84HP           | 354mm | 1                    | 245.7mm     | 427.3mm      |
| 24582-646          | 6U              | 84HP           | 414mm | 1                    | 245.7mm     | 427.3mm      |
| 24582-647          | 6U              | 84HP           | 474mm | 1                    | 245.7mm     | 427.3mm      |
| 24582-214          | 2U              | 28HP           | 294mm | 1                    | 67.9mm      | 142.8mm      |
| 24582-215          | 2U              | 28HP           | 354mm | 1                    | 67.9mm      | 142.8mm      |
| 24582-224          | 2U              | 42HP           | 294mm | 1                    | 67.9mm      | 213.9mm      |
| 24582-225          | 2U              | 42HP           | 354mm | 1                    | 67.9mm      | 213.9mm      |
| 24582-226          | 2U              | 42HP           | 414mm | 1                    | 67.9mm      | 213.9mm      |
| 24582-234          | 2U              | 63HP           | 294mm | 1                    | 67.9mm      | 320.6mm      |
| 24582-235          | 2U              | 63HP           | 354mm | 1                    | 67.9mm      | 320.6mm      |
| 24582-236          | 2U              | 63HP           | 414mm | 1                    | 67.9mm      | 320.6mm      |
| 24582-244          | 2U              | 84HP           | 294mm | 1                    | 67.9mm      | 427.3mm      |
| 24582-245          | 2U              | 84HP           | 354mm | 1                    | 67.9mm      | 427.3mm      |
| 24582-246          | 2U              | 84HP           | 414mm | 1                    | 67.9mm      | 427.3mm      |

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Altura útil | Anchura útil |
|--------------------|-----------------|----------------|-------|----------------------|-------------|--------------|
| 24582-247          | 2U              | 84HP           | 474mm | 1                    | 67.9mm      | 427.3mm      |
| 24582-314          | 3U              | 28HP           | 294mm | 1                    | 112.3mm     | 142.8mm      |
| 24582-315          | 3U              | 28HP           | 354mm | 1                    | 112.3mm     | 142.8mm      |
| 24582-324          | 3U              | 42HP           | 294mm | 1                    | 112.3mm     | 213.9mm      |
| 24582-325          | 3U              | 42HP           | 354mm | 1                    | 112.3mm     | 213.9mm      |
| 24582-326          | 3U              | 42HP           | 414mm | 1                    | 112.3mm     | 213.9mm      |
| 24582-334          | 3U              | 63HP           | 294mm | 1                    | 112.3mm     | 320.6mm      |
| 24582-335          | 3U              | 63HP           | 354mm | 1                    | 112.3mm     | 320.6mm      |
| 24582-336          | 3U              | 63HP           | 414mm | 1                    | 112.3mm     | 320.6mm      |
| 24582-344          | 3U              | 84HP           | 294mm | 1                    | 112.3mm     | 427.3mm      |
| 24582-345          | 3U              | 84HP           | 354mm | 1                    | 112.3mm     | 427.3mm      |
| 24582-346          | 3U              | 84HP           | 414mm | 1                    | 112.3mm     | 427.3mm      |
| 24582-347          | 3U              | 84HP           | 474mm | 1                    | 112.3mm     | 427.3mm      |
| 24582-424          | 4U              | 42HP           | 294mm | 1                    | 156.8mm     | 213.9mm      |
| 24582-425          | 4U              | 42HP           | 354mm | 1                    | 156.8mm     | 213.9mm      |
| 24582-426          | 4U              | 42HP           | 414mm | 1                    | 156.8mm     | 213.9mm      |
| 24582-434          | 4U              | 63HP           | 294mm | 1                    | 156.8mm     | 320.6mm      |
| 24582-435          | 4U              | 63HP           | 354mm | 1                    | 156.8mm     | 320.6mm      |

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Altura útil | Anchura útil |
|--------------------|-----------------|----------------|-------|----------------------|-------------|--------------|
| 24582-436          | 4U              | 63HP           | 414mm | 1                    | 156.8mm     | 320.6mm      |
| 24582-444          | 4U              | 84HP           | 294mm | 1                    | 156.8mm     | 427.3mm      |
| 24582-445          | 4U              | 84HP           | 354mm | 1                    | 156.8mm     | 427.3mm      |
| 24582-446          | 4U              | 84HP           | 414mm | 1                    | 156.8mm     | 427.3mm      |
| 24582-447          | 4U              | 84HP           | 474mm | 1                    | 156.8mm     | 427.3mm      |
| 24582-624          | 6U              | 42HP           | 294mm | 1                    | 245.7mm     | 213.9mm      |
| 24582-625          | 6U              | 42HP           | 354mm | 1                    | 245.7mm     | 213.9mm      |

Table 2/3

| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | De conformidad con                                                        | Apantallamiento EMC | Acabado                               | Altura |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------|
| 24582-626          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)   | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 290mm  |
| 24582-634          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)   | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 290mm  |
| 24582-635          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)   | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 290mm  |
| 24582-636          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)   | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 290mm  |

| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | Deconformidad con                                                         | Apantallamiento o EMC | Acabado                               | Altura |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|
| 24582-644          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 290mm  |
| 24582-645          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 290mm  |
| 24582-646          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 290mm  |
| 24582-647          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 290mm  |
| 24582-214          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 112mm  |
| 24582-215          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 112mm  |
| 24582-224          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 112mm  |

| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | Deconformidad con                                                         | Apantallamiento o EMC | Acabado                               | Altura |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|
| 24582-225          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 112mm  |
| 24582-226          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 112mm  |
| 24582-234          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 112mm  |
| 24582-235          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 112mm  |
| 24582-236          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 112mm  |
| 24582-244          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 112mm  |
| 24582-245          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 112mm  |

| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | Deconformidad con                                                         | Apantallamiento o EMC | Acabado                               | Altura |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|
| 24582-246          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 112mm  |
| 24582-247          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 112mm  |
| 24582-314          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |
| 24582-315          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |
| 24582-324          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |
| 24582-325          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |
| 24582-326          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |

| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | Deconformidad con                                                         | Apantallamiento o EMC | Acabado                               | Altura |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|
| 24582-334          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |
| 24582-335          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |
| 24582-336          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |
| 24582-344          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |
| 24582-345          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |
| 24582-346          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |
| 24582-347          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |



| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | Deconformidad con                                                         | Apantallamiento o EMC | Acabado                               | Altura |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|
| 24582-424          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 201mm  |
| 24582-425          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 201mm  |
| 24582-426          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 201mm  |
| 24582-434          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 201mm  |
| 24582-435          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 201mm  |
| 24582-436          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 201mm  |
| 24582-444          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 201mm  |

| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | Deconformidad con                                                         | Apantallamiento o EMC | Acabado                               | Altura |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|
| 24582-445          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 201mm  |
| 24582-446          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 201mm  |
| 24582-447          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 201mm  |
| 24582-624          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 290mm  |
| 24582-625          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 290mm  |

Table 3/3

| Número de catálogo | Material | Grado de protección | Carga estática | Anchura | Envío rápido |
|--------------------|----------|---------------------|----------------|---------|--------------|
| 24582-626          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 247.5mm | No           |
| 24582-634          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 354.2mm | No           |
| 24582-635          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 354.2mm | No           |
| 24582-636          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 354.2mm | No           |

| Número de catálogo | Material | Grado de protección | Carga estática | Anchura | Envío rápido |
|--------------------|----------|---------------------|----------------|---------|--------------|
| 24582-644          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |
| 24582-645          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |
| 24582-646          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |
| 24582-647          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |
| 24582-214          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 176.4mm | No           |
| 24582-215          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 176.4mm | No           |
| 24582-224          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 247.5mm | No           |
| 24582-225          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 247.5mm | No           |
| 24582-226          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 247.5mm | No           |
| 24582-234          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 354.2mm | No           |
| 24582-235          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 354.2mm | No           |
| 24582-236          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 354.2mm | No           |
| 24582-244          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |
| 24582-245          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |
| 24582-246          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |
| 24582-247          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |
| 24582-314          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 176.4mm | No           |
| 24582-315          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 176.4mm | No           |

| Número de catálogo | Material | Grado de protección | Carga estática | Anchura | Envío rápido |
|--------------------|----------|---------------------|----------------|---------|--------------|
| 24582-324          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 247.5mm | No           |
| 24582-325          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 247.5mm | No           |
| 24582-326          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 247.5mm | No           |
| 24582-334          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 354.2mm | No           |
| 24582-335          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 354.2mm | No           |
| 24582-336          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 354.2mm | No           |
| 24582-344          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |
| 24582-345          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |
| 24582-346          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |
| 24582-347          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |
| 24582-424          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 247.5mm | No           |
| 24582-425          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 247.5mm | No           |
| 24582-426          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 247.5mm | No           |
| 24582-434          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 354.2mm | No           |
| 24582-435          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 354.2mm | No           |
| 24582-436          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 354.2mm | No           |
| 24582-444          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |
| 24582-445          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |

| Número de catálogo | Material | Grado de protección | Carga estática | Anchura | Envío rápido |
|--------------------|----------|---------------------|----------------|---------|--------------|
| 24582-446          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |
| 24582-447          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |
| 24582-624          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 247.5mm | No           |
| 24582-625          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 247.5mm | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para configuraciones personalizadas (colores, tamaños, etc.), visite nuestro configurador en línea (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Servicio de modificación para versiones específicas del cliente bajo petición (colores especiales, tamaños, recortes, etc.).

Servicio de montaje de lotsize 1.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**