


Puente para conexión a tierra DB, un poste, cable aislado, recto



Los puentes para conexión a tierra son conjuntos fabricados mediante un punto de conexión a tierra de alta calidad (terminal de conexión) y varios tipos de conductores. El proceso de conexión exotérmico Cadweld de nVent ERICO se utiliza para combinarlas, formando un ensamblaje con alta resistencia a la corrosión y larga durabilidad.

DIAGRAMAS



CARACTERÍSTICAS

Diseño de larga duración

Baja resistencia e impedancia del suelo

Conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión superior

Eléctrica y mecánicamente robusto y confiable

Fácil instalación

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre
Tipo de punto de conexión a tierra: DB, One Stud

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Tipo de conductor	Tamaño del conductor	Longitud (L)	Diámetro (Ø)
--------------------	--------------------	------	-------------------	----------------------	--------------	--------------

DB10C5005	166480	DBCS	Cable aislado amarillo-verde, recto	50 mm ² varados	500mm	50 mm
DB10C501	166490	DBCS	Cable aislado amarillo-verde, recto	50 mm ² varados	1000mm	50 mm
DB10C502	166500	DBCS	Cable aislado amarillo-verde, recto	50 mm ² varados	2000mm	50 mm
DB10C701000		DBCS	Cable aislado amarillo-verde, recto	70 mm ² varados	1000mm	50 mm
DB10C701500		DBCS	Cable aislado amarillo-verde, recto	70 mm ² varados	1500mm	50 mm
DB10C702000		DBCS	Cable aislado amarillo-verde, recto	70 mm ² varados	2000mm	50 mm
DB10C70500		DBCS	Cable aislado amarillo-verde, recto	70 mm ² varados	500mm	50 mm
DB10C50S050H		DBCS	Cable aislado amarillo-verde, recto	50 mm ² varados	500mm	50 mm
DB10C50S100HC		DBCS	Cable aislado amarillo-verde, recto	50 mm ² varados	1000mm	50 mm
DB10C70S050H		DBCS	Cable aislado amarillo-verde, recto	70 mm ² varados	500mm	50 mm
DB16N70S050C		DBNS	Cable NYY-0	70 mm ² varados	500mm	50 mm
DB16N70S100C		DBNS	Cable NYY-0	70 mm ² varados	1000mm	50 mm
DB16N95S050C		DBNS	Cable NYY-0	95 mm ² varados	500mm	50 mm
DB16N95S100C		DBNS	Cable NYY-0	95 mm ² varados	1000mm	50 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de rosca (TS)	Tipo de conjunto de armadura	Elementos incluidos	Aplicación de puente de conexión a tierra	De conformidad con
--------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	---------------------	---	--------------------

DB10C5005	166480	M10	Cadweld o Clamp	Sí	Edificio	EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA
DB10C501	166490	M10	Cadweld o Clamp	Sí	Edificio	EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA
DB10C502	166500	M10	Cadweld o Clamp	Sí	Edificio	EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA
DB10C701000		M10	Cadweld o Clamp	Sí	Edificio	EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA
DB10C701500		M10	Cadweld o Clamp	Sí	Edificio	EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA
DB10C702000		M10	Cadweld o Clamp	Sí	Edificio	EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA
DB10C70500		M10	Cadweld o Clamp	Sí	Edificio	EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA
DB10C50S050H		M10	Cadweld o Clamp	Sí	Edificio	EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA
DB10C50S100H C		M10	Cadweld o Clamp	Sí	Edificio	EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA
DB10C70S050H		M10	Cadweld o Clamp	Sí	Edificio	EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA
DB16N70S050C		M16	Cadweld o Clamp	No	Edificio	RIL 997.02050A01 (Construcción 1 Ik 25 Ka), EN IEC® 62561-1 Class H 100kA
DB16N70S100C		M16	Cadweld o Clamp	No	Edificio	RIL 997.02050A01 (Construcción 1 Ik 25 Ka), EN IEC® 62561-1 Class H 100kA


DB16N95S050C		M16	Cadweld o Clamp	No	Edificio	RIL 997.02050A01 (Construcción 2 Ik > 25 Ka), EN IEC® 62561-1 Class H 100kA
DB16N95S100C		M16	Cadweld o Clamp	No	Edificio	RIL 997.02050A01 (Construcción 2 Ik > 25 Ka), EN IEC® 62561-1 Class H 100kA

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Incluye (1) pernos de bronce, (1) arandela de bronce, (1) tapón de plástico y (1) etiqueta de protección.

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	Tamaño de rosca	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	Tipo de conductor	K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable
70	Tamaño del conductor	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P: 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H: With Hardware
C	Embalaje	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order)

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.