

# Bloque de distribución cuadripolar TRS, 160 A



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Se sujeta fácilmente al raíl DIN asimétrico o se monta con tornillos

Se incluyen pernos para las conexiones de salida

Cubierta protectora transparente

Fácil accesibilidad para cableado

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo                    | TRS-160A                                                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Número de artículo                    | 563160                                                  |
| Material                              | Copper<br>Glass Fibre Reinforced Polyamide<br>Plexiglás |
| Tensión máxima de servicio, IEC (Ui)  | 630                                                     |
| Corriente de cortocircuito pico (Ipk) | 34kA                                                    |

| Número de catálogo                              | TRS-160A                                                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Corriente soportada de corta duración (Icw) 1 s | 13.2kA                                                                  |
| Número de conexiones del lado de línea          | 2                                                                       |
| Número de conexiones (lado de carga)            | 4                                                                       |
| Tamaño de taladro (HS)                          | 8 mm                                                                    |
| Tamaño de rosca (TS)                            | M6                                                                      |
| Fondo (D)                                       | 68mm                                                                    |
| Altura (H)                                      | 150 mm                                                                  |
| Anchura (W)                                     | 230 mm                                                                  |
| Peso por unidad                                 | 1.15 kg                                                                 |
| Grado de inflamabilidad                         | UL® 94V-0                                                               |
| De conformidad con                              | IEC® 60439.1<br>IEC® 61439,1<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El número de conexiones del lado de la línea y del lado de la carga es por cada polo.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.