


Cable Entry Gland Plate Grommet Small, CCFG SX



CCFGS cable glands are used with CCFI, CCFO and CCFR cable entry systems.

CARACTERÍSTICAS

0

The conical shape of the grommets allows them to be easily pressed in, provides static strain relief in accordance with DIN EN 6244

For assembly, they are pressed from the inside out into the openings of the assembled inlays

The grommets are available in different sizes to match the diameter of the cable

ESPECIFICACIONES

Color: Gris
Acabado: Suave mate

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Temperatura de funcionamiento
CCFGSX25	59517	20.3mm	20mm	17.7mm	Elastómero termoplástico	-40 to 90°C
CCFGSX26	59518	20.3mm	20mm	17.7mm	Elastómero termoplástico	-40 to 90°C
CCFGSX265	59524	20.3mm	20mm	17.7mm	Elastómero termoplástico	-40 to 90°C
CCFGSX27	59514	20.3mm	20mm	17.7mm	Elastómero termoplástico	-40 to 90°C
CCFGSX28	59515	20.3mm	20mm	17.7mm	Elastómero termoplástico	-40 to 90°C
CCFGSX36	59513	20.3mm	20mm	17.7mm	Elastómero termoplástico	-40 to 90°C
CCFGSX43	59519	20.3mm	20mm	17.7mm	Elastómero termoplástico	-40 to 90°C
CCFGSX44	59522	20.3mm	20mm	17.7mm	Elastómero termoplástico	-40 to 90°C
CCFGSX445	59523	20.3mm	20mm	17.7mm	Elastómero termoplástico	-40 to 90°C
CCFGSX45	59512	20.3mm	20mm	17.7mm	Elastómero termoplástico	-40 to 90°C
CCFGSX46	59516	20.3mm	20mm	17.7mm	Elastómero termoplástico	-40 to 90°C

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.