


Rejillas de salida TFP



Opción de escape Tipo 1 o Tipo 12 para ventiladores con filtro TFP

CARACTERÍSTICAS

Las rejillas de salida TFP incluyen filtros de repuesto estándar que son de espuma lavable (Tipo 1) o desechables (Tipo 12)

Para cumplir con la clasificación UL Tipo 12 en el gabinete, se deben usar filtros UL Tipo 12 en la entrada del paquete del ventilador

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
TEP4	12774	159mm	186mm	35mm	Compuesto	Suave mate
TEP4UL12	12777	159mm	186mm	35mm	Compuesto	Suave mate
TEP6	12775	197mm	224mm	32mm	Compuesto	Suave mate
TEP6UL12	12778	197mm	224mm	32mm	Compuesto	Suave mate
TEP4SS	11228	159mm	186mm	35mm	Acero inoxidable 304	Cepillado
TEP6SS	11231	197mm	224mm	32mm	Acero inoxidable 304	Cepillado
TEP10	12776	299mm	329mm	34mm	Compuesto	Suave mate
TEP10UL12	12781	299mm	329mm	34mm	Compuesto	Suave mate
TEP10SS	11232	299mm	329mm	34mm	Acero inoxidable 304	Cepillado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.