


# nVent LENTON Form Saver with Large Anchor, D6SA



The nVent LENTON Form Saver with Large Anchor provides a method of splicing reinforcing bar in segmental concrete construction applications that have limited space or are severely congested. The large head significantly reduces required embedment length of the mating reinforcing bar.

Typically used in beam/column applications, the nVent LENTON Form Saver with Large Anchor easily attaches to the form panels. When the form is stripped, the protected threaded end of the coupler is exposed. Simply remove the protective cap and install the nVent LENTON taper threaded dowel bar. This system eliminates hooked bar congestion, protruding dowels and the need to drill holes in expensive formwork.

## CARACTERÍSTICAS

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination

Head area exceeds 5x bar area (net 4x)

Coupler and anchor head are one piece

Available in customer specified lengths

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Claro

**Material:** Acero

**Contenido íntegramente nacional de EE. UU.:** Sí

Table 1/2

| Número de catálogo | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá | Diámetro 1 (Ø1) | Diámetro 2 (Ø2) | Altura (H) |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| EL25D6SA0600       | 25 mm                                   | #8                                      | 25M                        | 35 mm           | 57 mm           | 57 mm      |
| EL25D6SA0725       | 25 mm                                   | #8                                      | 25M                        | 35 mm           | 57 mm           | 57 mm      |

| Número de catálogo | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá | Diámetro 1 (Ø1) | Diámetro 2 (Ø2) | Altura (H) |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| EL25D6SA0800       | 25 mm                                   | #8                                      | 25M                        | 35 mm           | 57 mm           | 57 mm      |
| EL25D6SA0900       | 25 mm                                   | #8                                      | 25M                        | 35 mm           | 57 mm           | 57 mm      |
| EL25D6SA1800       | 25 mm                                   | #8                                      | 25M                        | 35 mm           | 57 mm           | 57 mm      |
| EL32D6SA0600       | 32 mm                                   | #10                                     | 32 MILLONES                | 48 mm           | 76 mm           | 64 mm      |


Table 2/2

| Número de catálogo | Longitud (L) | Profundidad de la barra (BD) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| EL25D6SA0600       | 152mm        | 34mm                         | 1.56 kg         |
| EL25D6SA0725       | 184mm        | 34mm                         | 1.79 kg         |
| EL25D6SA0800       | 203mm        | 34mm                         | 1.94 kg         |
| EL25D6SA0900       | 229mm        | 34mm                         | 2.13 kg         |
| EL25D6SA1800       | 457mm        | 34mm                         | 3.84 kg         |
| EL32D6SA0600       | 152mm        | 40mm                         | 2.7 kg          |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.