

Perforadora hidráulica de barras colectoras flexible/no flexible



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Trabaja con barras colectoras de aluminio o de cobre y nVent ERIFLEX Flexibar

Realiza perforaciones limpias y planas en bordes

Punto de perforación para ajustar la posición de la perforación

Fácil configuración con sistema de troquel y perforador

Gran variedad de perforadores y troqueles ovales y redondos disponibles

Puede inclinarse a un ángulo de 45° y perforar con más facilidad la barra colectoras formada

Lado calibrado, calibrador de profundidad y tope

Ensamblaje mecánico fuerte

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Presión de funcionamiento	Grosor de embarrado	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)
--------------------	--------------------	---------------------------	---------------------	-----------	------------	-------------

HYDR-BB-PUN	545680	700bar	12.7 mm Max	305mm	470 mm	120 mm
-------------	--------	--------	-------------	-------	--------	--------

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	A	Peso por unidad
HYDR-BB-PUN	545680	130 mm	54 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE