

ABS Adjustable Busbar Support Insulator Module

Power Utilities



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Modules provide flexibility to select distance between phases and supports

Extremely robust construction

Halogen free insulators

RoHS compliant

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tensión máxima de servicio, IEC (Ui)	Temperatura de funcionamiento	Corriente nominal de aplicación típica	Embarrados por fase	Grosor de embarrado
ABS1-5MOD	560860	1,000 VAC, 1,500 VDC	-40 to 130 °C	1,700 A Max	1	5 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura de embarrado	Anchura (W)	Peso por unidad
ABS1-5MOD	560860	50 – 125 mm	74 mm	0.640 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

ABS Adjustable Busbar Support High Ampacity Kit available to support up to 200 mm (7.87") busbar width for applications up to 7400 A.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE