

Derivación de alimentación trenzada PBC



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Ideal para la vinculación de transformador y ducto para barra colectora

Las palmas sólidas se pueden perforar para adecuarse a los diseños específicos del cliente

Conexión eléctrica extra flexible y buena resistencia a la vibración

ESPECIFICACIONES

Diámetro del cable: 0.15mm

Material: Cobre

Acabado: Estañado

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Sección transversal	ΔT 30 K	ΔT 50 K	Longitud (L)	A
PBC1000X450	564900	1000mm ²	1651A	2188A	450mm	105 mm
PBC100X250	564000	100mm ²	349A	462A	250mm	35 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Sección transversal	ΔT 30 K	ΔT 50 K	Longitud (L)	A
PBC100X500	564050	100mm ²	349A	462A	500mm	35 mm
PBC1200X500	564030	1200mm ²	1982A	2626A	500mm	125 mm
PBC120X250	564010	120mm ²	385A	511A	250mm	35 mm
PBC150X250	564100	150mm ²	440A	583A	250mm	55 mm
PBC150X500	564150	150mm ²	440A	583A	500mm	55 mm
PBC200X250	564200	200mm ²	550A	729A	250mm	55 mm
PBC200X500	564250	200mm ²	550A	729A	500mm	55 mm
PBC250X300	564300	250mm ²	651A	863A	300mm	85 mm
PBC300X400	564400	300mm ²	716A	948A	400mm	85 mm
PBC400X400	564500	400mm ²	853A	1131A	400mm	85 mm
PBC500X400	564600	500mm ²	917A	1216A	400mm	105 mm
PBC600X450	564700	600mm ²	1101A	1459A	450mm	105 mm
PBC800X450	564800	800mm ²	1376A	1823A	450mm	105 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	B	C	Coefficiente de corriente de 2 barras
PBC1000X450	564900	100 mm	16 mm	1.6
PBC100X250	564000	40 mm	7 mm	1.72
PBC100X500	564050	40 mm	7 mm	1.72

Número de catálogo	Número de artículo	B	C	Coefficiente de corriente de 2 barras
PBC1200X500	564030	120 mm	17.5 mm	1.6
PBC120X250	564010	40 mm	7.5 mm	1.72
PBC150X250	564100	50 mm	8 mm	1.72
PBC150X500	564150	50 mm	8 mm	1.72
PBC200X250	564200	50 mm	9 mm	1.72
PBC200X500	564250	50 mm	9 mm	1.72
PBC250X300	564300	50 mm	10.5 mm	1.72
PBC300X400	564400	60 mm	11 mm	1.65
PBC400X400	564500	80 mm	11 mm	1.6
PBC500X400	564600	100 mm	11 mm	1.65
PBC600X450	564700	100 mm	13 mm	1.6
PBC800X450	564800	100 mm	14 mm	1.6

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cuando se usa en paralelo, las dos derivaciones se deben separar por una distancia mínima igual al espesor de la derivación a fin de permitir que el aire las enfríe.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.