

Front Panel, Retrofit Shielding

Power Utilities



Flat front panel. Shieldable with stainless steel EMC gasket.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

For stainless steel EMC gasket

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Tipo de junta	Acabado frontal
20846-437	3 U	42 HP	1	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-438	3 U	63 HP	1	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-453	6 U	42 HP	1	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Tipo de junta	Acabado frontal
20846-454	6 U	63 HP	1	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
30846-676	3 U	84 HP	1	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
30846-683	4 U	84 HP	1	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
30846-771	6 U	84 HP	1	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
30846-859	9 U	84 HP	1	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
30846-588	2 U	84 HP	1	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
30846-864	3 U	2 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
30846-865	6 U	2 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-425	3 U	3 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-426	3 U	4 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-427	3 U	5 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-428	3 U	6 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-429	3 U	7 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-430	3 U	8 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-431	3 U	10 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-432	3 U	12 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-433	3 U	14 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-434	3 U	21 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Tipo de junta	Acabado frontal
20846-436	3 U	28 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-443	6 U	4 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-444	6 U	5 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-445	6 U	6 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-446	6 U	7 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-447	6 U	8 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-448	6 U	10 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-449	6 U	12 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-450	6 U	14 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-451	6 U	21 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-452	6 U	28 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado
20846-456	6 U	16 HP	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado

Table 2/3

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordes tratados	De conformidad con	Apantallamiento o EMC	Altura	Material
20846-437	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
20846-438	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
20846-453	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordestratados	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material
20846-454	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
30846-676	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
30846-683	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	172.9 mm	Aluminio
30846-771	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
30846-859	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	395.1 mm	Aluminio
30846-588	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	84 mm	Aluminio
30846-864	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
30846-865	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
20846-425	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
20846-426	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
20846-427	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
20846-428	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
20846-429	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
20846-430	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordestratados	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material
20846-431	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
20846-432	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
20846-433	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
20846-434	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
20846-436	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
20846-443	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
20846-444	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
20846-445	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
20846-446	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
20846-447	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
20846-448	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
20846-449	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
20846-450	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
20846-451	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordestratados	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material
20846-452	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
20846-456	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo	Anchura
20846-437	Panel frontal	Panel frontal sin mango	213 mm
20846-438	Panel frontal	Panel frontal sin mango	319.7 mm
20846-453	Panel frontal	Panel frontal sin mango	213 mm
20846-454	Panel frontal	Panel frontal sin mango	319.7 mm
30846-676	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm
30846-683	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm
30846-771	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm
30846-859	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm
30846-588	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm
30846-864	Panel frontal	Panel frontal sin mango	9.8 mm
30846-865	Panel frontal	Panel frontal sin mango	9.8 mm
20846-425	Panel frontal	Panel frontal sin mango	14.9 mm
20846-426	Panel frontal	Panel frontal sin mango	20 mm
20846-427	Panel frontal	Panel frontal sin mango	25 mm

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo	Anchura
20846-428	Panel frontal	Panel frontal sin mango	30.1 mm
20846-429	Panel frontal	Panel frontal sin mango	35.2 mm
20846-430	Panel frontal	Panel frontal sin mango	40.3 mm
20846-431	Panel frontal	Panel frontal sin mango	50.5 mm
20846-432	Panel frontal	Panel frontal sin mango	60.6 mm
20846-433	Panel frontal	Panel frontal sin mango	70.8 mm
20846-434	Panel frontal	Panel frontal sin mango	106.3 mm
20846-436	Panel frontal	Panel frontal sin mango	141.9 mm
20846-443	Panel frontal	Panel frontal sin mango	20 mm
20846-444	Panel frontal	Panel frontal sin mango	25 mm
20846-445	Panel frontal	Panel frontal sin mango	30.1 mm
20846-446	Panel frontal	Panel frontal sin mango	35.2 mm
20846-447	Panel frontal	Panel frontal sin mango	40.3 mm
20846-448	Panel frontal	Panel frontal sin mango	50.5 mm
20846-449	Panel frontal	Panel frontal sin mango	60.6 mm
20846-450	Panel frontal	Panel frontal sin mango	70.8 mm
20846-451	Panel frontal	Panel frontal sin mango	106.3 mm
20846-452	Panel frontal	Panel frontal sin mango	141.9 mm

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo	Anchura
20846-456	Panel frontal	Panel frontal sin mango	80.9 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE