


Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Solo requiere un martillo para la instalación

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro (Ø)	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e
--------------------	--------------------	----------	---------	--------------	------	-----------------------------

CAT16HP58SM	181151	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	25 mm	690mm ²	20
CAT21HP58SM	181198	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	33.3 mm	1174mm ²	50
CAT32HP58SM	181154	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	50 mm	2561mm ²	90
CAT48HP58SM	181157	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	75 mm	5974mm ²	200
CAT64HP58SM	181161	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	100 mm	9987mm ²	330
CAT16HP912SM	181152	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	25 mm	690mm ²	20
CAT21HP912SM	181199	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	33.3 mm	1174mm ²	50
CAT32HP912SM	181155	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	50 mm	2561mm ²	90
CAT48HP912SM	181158	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	75 mm	5974mm ²	200
CAT64HP912SM	181162	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	100 mm	9987mm ²	330

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A	Espesor del reborde (FT)	Carga estática
CAT16HP58SM	181151	15	10	8 - 14 mm	270N
CAT21HP58SM	181198	40	25	8 - 14 mm	270N
CAT32HP58SM	181154	60	35	8 - 14 mm	270N
CAT48HP58SM	181157	150	80	8 - 14 mm	270N


Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A	Espesor del reborde (FT)	Carga estática
CAT64HP58SM	181161	220	140	8 - 14 mm	270N
CAT16HP912SM	181152	15	10	14 - 20 mm	270N
CAT21HP912SM	181199	40	25	14 - 20 mm	270N
CAT32HP912SM	181155	60	35	14 - 20 mm	270N
CAT48HP912SM	181158	150	80	14 - 20 mm	270N
CAT64HP912SM	181162	220	140	14 - 20 mm	270N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

