nVent CADDY

We connect and protect

Soporte Universal para Estructura

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1” through 2” brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.

CERTIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Diseño universal que permite que un producto se fije directamente a adaptadores de viga en I, viga tipo joist, madera o concreto
- Indicador de ángulo integrado que muestra la inclinación del miembro de refuerzo durante la instalación
- La cabeza de perno a presión permite la instalación e inspección fácil de los refuerzos sismorresistentes
- Funciona con tuberías de refuerzo de 1" a 2" reduciendo inventarios
- Diseño compacto que minimiza el efecto de palanca en los sujetadores para concreto
- Cumple con la norma NFPA® 13 como precalificado para aplicaciones sísmicas
- Se probó según la especificación de FM®
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker), 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit

ESPECIFICACIONES

Acabado: Electrogalvanizado

Material: Acero

Table 1/2						
Número de catálogo	**Número de artículo**	**Tamaño de taladro (HS)**	**Anchura (W)**	**Espesor (T)**	**A**	**B**
CSBU2	404501	21 mm	49 mm	5 mm	52 mm	33 mm
CSBU1	404500	14.3 mm	49 mm	5 mm	52 mm	33 mm
CSBU58	404404	17 mm	49 mm	5 mm	52 mm	33 mm

Table 2/2						
Número de catálogo	**Número de artículo**	**C**	**D**	**E**	**Carga certificada UL**	**Certificaciones**
CSBU2	404501	35 mm	32 mm	44 mm	8896N	UL, FM Approved, Seismic, OSHPD, cUL
CSBU1	404500	35 mm	32 mm	44 mm	8896N	UL, FM Approved, Seismic, OSHPD, cUL
CSBU58	404404	35 mm	32 mm	44 mm	8896N	FM Approved, Seismic

Cargas FM				
N.º de pieza	**Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical**			
	30°- 44°	**45°- 59°**	**60°- 74°**	**75°- 90°**
CSBU1xx	7510 N	9830 N	11830 N	13740 N
CSBU2xx	6580 N	10180 N	12720 N	13740 N
CSBU58xx	6580 N	9830 N	11830 N	13740 N

DIAGRAMAS





ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.