


# Manga para impulsor de picas de puesta a tierra con punta



## CARACTERÍSTICAS

Para uso con picas de puesta a tierra sin rosca

Se desliza en la parte superior de la varilla de conexión a tierra para evitar que se aplaste mientras se está insertando en el suelo

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Acero

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo de varilla de conexión a tierra        | Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal | Diámetro (Ø) | Longitud (L) |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| B13714             |                    | Copper-bonded, Galvanized, Acero inoxidable | 1/2"                                                 | 13.2 mm      | 152mm        |
| EDS12              |                    | Copper-bonded, Galvanized, Acero inoxidable | 1/2"                                                 | 13.3 mm      | 64mm         |
| DH12M              | 158120             | Copper-bonded, Galvanized, Acero inoxidable | 1/2"                                                 | 13.5 mm      | 100mm        |

| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo de varilla de conexión a tierra        | Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal | Diámetro (Ø) | Longitud (L) |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| EDS58              |                    | Copper-bonded, Galvanized, Acero inoxidable | 5/8"                                                 | 14.7 mm      | 64mm         |
| B13716             |                    | Copper-bonded, Galvanized, Acero inoxidable | 5/8"                                                 | 14.7 mm      | 152mm        |
| DH58M              | 158130             | Copper-bonded, Galvanized, Acero inoxidable | 5/8"                                                 | 16 mm        | 100mm        |
| B13718             |                    | Copper-bonded, Galvanized, Acero inoxidable | 3/4"                                                 | 17.8 mm      | 152mm        |
| B13733             |                    | Copper-bonded, Galvanized, Acero inoxidable | 3/4"                                                 | 19.6 mm      | 152mm        |
| B13722             |                    | Copper-bonded, Galvanized, Acero inoxidable | 1"                                                   | 23.9 mm      | 152mm        |
| B13737             |                    | Copper-bonded, Galvanized, Acero inoxidable | 1"                                                   | 25.9 mm      | 152mm        |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**