

# Kit de usos múltiples para enlace de tapones, señal



## CARACTERÍSTICAS

Se usa cuando un enlace de tapón estándar no se puede instalar desde el lado del campo de un rail en áreas ajustadas como interruptores y ranas

El cable de alta flexibilidad es resistente a la fatiga por vibración

Aislamiento fabricado con PVC de 600 voltios

Espesor de aislamiento disponible: 4/64" (0,063", 1,6 mm)

## ESPECIFICACIONES

**Número de conductores:** 133

**Tipo de conductor:** AREMA® S-8

Table 1/1

| Número de catálogo | Material                                    | Aislado | Color   | Tamaño del conductor | Espesor del aislamiento | Longitud (L) |
|--------------------|---------------------------------------------|---------|---------|----------------------|-------------------------|--------------|
| SBPMJS12           | Cadmium<br>Bronze,<br>Policloruro de vinilo | Sí      | Naranja | 3/16"<br>Bondstrand  | 1.6 mm                  | 304.8mm      |
| SBPMJS14           | Cadmium<br>Bronze,<br>Policloruro de vinilo | Sí      | Naranja | 3/16"<br>Bondstrand  | 1.6 mm                  | 355.6mm      |

| Número de catálogo | Material                              | Aislado | Color | Tamaño del conductor | Espesor del aislamiento | Longitud (L) |
|--------------------|---------------------------------------|---------|-------|----------------------|-------------------------|--------------|
| SBPMJR12           | Cadmium Bronze, Policloruro de vinilo | Sí      | Negro | 3/16" Bondstrand     | 1.6 mm                  | 304.8mm      |
| SBPMJ310           | Bronce de cadmio                      | No      |       | 3/16" Bondstrand     |                         | 254mm        |
| SBPMJ312           | Bronce de cadmio                      | No      |       | 3/16" Bondstrand     |                         | 304.8mm      |
| SBPMJ314           | Bronce de cadmio                      | No      |       | 3/16" Bondstrand     |                         | 355.6mm      |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El kit incluye: (1) tubo de grasa para unión de tapones, (2) conectores de guías para unión de tapones, señal, 15' (0,3 m) de trenzado de unión de 3/16" con aislamiento naranja, (2) mangas de compresión de cobre estañado, (4) grapas de fijación del conductor con amarras de madera, (2) clips para clavar en los rail, un conductor perpendicular al pie, (2) tuberías termorretráctiles largas de 9" (229 mm) y (2) tubo de subida de polietileno para el protector de hilos de 18" (457 mm) de largo con un orificio.

Se recomienda el uso de la grasa para unión de tapones (T369) durante la instalación.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.