

# Trenzado redondo BJ con terminales empalmados



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

Permite el doblez muy cerca del área de contacto

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Material:</b>                      | Cobre      |
| <b>Acabado:</b>                       | Estañado   |
| <b>Temperatura de funcionamiento:</b> | 105 °C Max |

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Capacidad de corriente | Sección transversal | Longitud (L) | Diámetro del cable | Tamaño de taladro (HS) |
|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| BJ6-200S           | 556910             | 45A                    | 6mm <sup>2</sup>    | 200mm        | 0.15mm             | 6.5 mm                 |

| Número de catálogo | Número de artículo | Capacidad de corriente | Sección transversal | Longitud (L) | Diámetro del cable | Tamaño de taladro (HS) |
|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| BJ10-300S          | 556920             | 75A                    | 10mm <sup>2</sup>   | 300mm        | 0.15mm             | 6.5 mm                 |
| BJ6-150S           | 556900             | 45A                    | 6mm <sup>2</sup>    | 150mm        | 0.15mm             | 6.5 mm                 |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| BJ6-200S           | 556910             | 0.01 kg         |
| BJ10-300S          | 556920             | 0.03 kg         |
| BJ6-150S           | 556900             | 0.01 kg         |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**