

# Bloque de dist. uni., 400 A IEC, línea de cable, carga de 11 cables, cobre

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**UD-400A**



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Bloques de cobre estañado o aluminio, que permiten una conexión directa con conductores de cobre o aluminio, o el uso de terminales

La cubierta que retiene el tornillo tiene bisagras y es desmontable

El diseño permite la inspección visual del conductor y la confirmación de la conexión

Bloques modulares de fácil conexión para montar bloques de potencia multipolares

Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta en el panel con tornillos

Relación de llenado de 95 %

Cumple con RoHS

Cumple con la Norma EN 45545 obteniendo una clasificación HL3 para el capítulo R23 y una clasificación HL2 para el capítulo R22

Libre de halógenos

Si se solicita, se puede fabricar con otros colores

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 569050

Acabado: Estañado

Corriente nominal máxima, IEC: 400A

Corriente nominal máxima, UL/CSA: 335A

Conexión del lado de línea: Cable

Conexión del lado de carga: 11 Cables

Material: Cobre;Termoplástico

Tamaño máximo del conductor IEC (lado de línea): 185 mm<sup>2</sup>

Tamaño máximo del conductor (lado de carga), IEC: 35 mm<sup>2</sup>

Tensión máxima de servicio, IEC (Ui): 1000

Tensión máxima de servicio, UL (Vin): 600

Corriente soportada de corta duración (Icw) 1 s: 24.5kA

Corriente de cortocircuito pico (Ipk): 51kA

Corriente de cortocircuito condicional nominal (Icc): 24.3kA

Capacidad de corriente de cortocircuito (SCCR): 100kA

Número de conexiones del lado de línea: 1

Tamaño de cable multifilar compacto (lado de línea): 95 - 185 mm<sup>2</sup>

Tamaño del cable (lado de línea): 3 - 400

Número de conexiones (lado de carga): 11

Tamaño de cable multifilar compacto (lado de carga): (2) 6 - 35 mm<sup>2</sup>; (5) 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>; (4) 2,5 - 10 mm<sup>2</sup>

Tamaño de cable multifilar (lado de carga) - Puntera: (2) 6 - 25 mm<sup>2</sup>; (5) 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>; (4) 2,5 - 10 mm<sup>2</sup>

Tamaño del cable del lado de carga: (2) #10 - #1; (5) #14 - #4; (4) #14 - #6

Clasificación del armario: IP 20

Fondo (D): 50mm

Altura (H): 96 mm

Anchura (W): 49 mm

Peso por unidad: 0.4 kg

Detalles de la certificación: UL® 1059

Grado de inflamabilidad: UL® 94V-0

De conformidad con: IEC® 60947-7-1

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Aumentar el número de salidas con una entra utilizando un puente en bloques con un valor máximo de corriente, IEC hasta 160 A.




Bloques con una tensión máxima de trabajo de 1.000 Vac/dc, UL son ideales para aplicaciones solares.

Reducción de valores de acuerdo a la temperatura ambiente\* (°C) para mantener la temperatura operativa de 85 °C

| Temperatura ambiente (°C)               | 30° | 35° | 40° | 45°  | 50°  | 55°  | 60°  | 65°  | 70°  | 75°  |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| Coeficiente de reducción de valores (d) | 1   | 1   | 1   | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |

\*el ambiente alrededor de los bloques de terminales en el interior de la caja

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE