

# Horizontal and Vertical Packing



The horizontal and vertical packing materials seal the gaps that can exist between the sleeve and reinforcing steel bar. The packing materials help ensure the molten filler material remains in the sleeve until it solidifies.

## CARACTERÍSTICAS

Heat-resistant

Pliable material forms to the reinforcing steel contours

Helps prevent leaking of molten filler material

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1


| Número de catálogo | Diámetro (Ø) | Longitud (L) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------|
| RBS35473.5         | 13 mm        | 89mm         | 0 kg            |
| RBS354710          | 13 mm        | 250mm        | 0.01 kg         |
| RBS354711          | 13 mm        | 279mm        | 0.01 kg         |
| RBS354712          | 13 mm        | 305mm        | 0.01 kg         |
| RBS354714          | 13 mm        | 356mm        | 0.01 kg         |
| RBS354715          | 13 mm        | 381mm        | 0.01 kg         |
| RBS354716          | 13 mm        | 406mm        | 0.01 kg         |

| Número de catálogo | Diámetro (Ø) | Longitud (L) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------|
| RBS354718          | 13 mm        | 457mm        | 0.01 kg         |
| RBS354720          | 13 mm        | 508mm        | 0.01 kg         |
| RBS35474           | 13 mm        | 102mm        | 0.01 kg         |
| RBS35475           | 13 mm        | 127mm        | 0.01 kg         |
| RBS35475.5         | 13 mm        | 140mm        | 0.01 kg         |
| RBS35476           | 13 mm        | 152mm        | 0.01 kg         |
| RBS35477           | 13 mm        | 178mm        | 0.01 kg         |
| RBS35478           | 13 mm        | 203mm        | 0.01 kg         |
| RBS35479           | 13 mm        | 229mm        | 0.01 kg         |
| RBS354725          | 13 mm        | 635mm        | 0.02 kg         |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### **Norteamérica**

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### **Europa**

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### **Asia-Pacífico**

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.