

Tira sujetacables autoadherente nVent CADDY



La tira sujetacables autoadherente nVent CADDY es un accesorio flexible y sin herramientas para la organización de cables que ayuda a los contratistas a mantener los tendidos de cables perfectamente organizados. Reutilizable por diseño, evita los daños en los cables causados por un ajuste excesivo, lo que da un aspecto estilizado y profesional a las instalaciones permanentes y temporales sin generar residuos. Ideal para cables de datos y aplicaciones sometidas a vibraciones.

CARACTERÍSTICAS

Prevents cable overtightening

Tool-free, ready to use

Reusable; ideal for temporary and permanent installation

Clean finish and no waste by wrapping excess material around cable bundle

Cinch tab for easy attachment around bundle

Cross-shape precut for anchorage using a screw, bolt or rivet


UV-resistant

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Longitud (L)	Anchura 1 (W1)	Anchura 2 (W2)	Color
HLS200	601030	Nylon, Poliéster	200mm	25 mm	13 mm	Negro
HLS280	601031	Nylon, Poliéster	280mm	25 mm	13 mm	Negro

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

