


Estilo RatiopacPRO, Circulación delantera y trasera, Tornillado estándar



La versátil funda de escritorio RatiopacPRO Style cuenta con un diseño de marco protector, tiras de goma y varias opciones de configuración.

Los adornos delanteros y traseros con la opción de tira de goma superior e inferior proporcionan protección del conector y capacidad de apilamiento integrada. El diseño de la tira de goma circulada protege la esquina y es ideal para cajas móviles más pequeñas. Para equipos más grandes, la manija delantera ofrece una conveniente protección de transporte y conector trasero.

Diseñado para componentes de 19" con guías o componentes patentados con una placa de montaje, RatiopacPRO Style satisface sus necesidades específicas.

CARACTERÍSTICAS

Estuche de escritorio con diseño de marco protector y tiras de goma alrededor del marco, para aún más protección

Estuche para componentes de 19" (rieles de guía) o componentes propietarios (placa de montaje)

Para establecer el blindaje EMC, se deben agregar componentes adicionales al gabinete

Lado delantero y trasero preparado para montaje en panel frontal con tornillos de cuello y mangas

Cubierta inferior perforada para refrigeración por aire

Sin tornillos visibles; piezas de revestimiento desmontables sin herramientas

Para la profundidad de la placa 160 mm, 220 mm, 280 mm y 340 mm (dependiendo de la profundidad de la caja)

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto:	Caso
Tipo:	Caso para componentes electrónicos individuales
Familia de productos:	Estilo RatiopacPRO

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Altura útil	Anchura útil
24581-621	6U	42HP	354mm	1	245.7mm	213.9mm

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Altura útil	Anchura útil
24581-622	6U	42HP	418mm	1	245.7mm	213.9mm
24581-630	6U	63HP	298mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-631	6U	63HP	354mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-632	6U	63HP	418mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-640	6U	84HP	298mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-641	6U	84HP	354mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-642	6U	84HP	418mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-643	6U	84HP	478mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-210	2U	28HP	298mm	1	67.9mm	142.8mm
24581-211	2U	28HP	354mm	1	67.9mm	142.8mm
24581-220	2U	42HP	298mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-221	2U	42HP	354mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-222	2U	42HP	418mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-230	2U	63HP	298mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-231	2U	63HP	354mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-232	2U	63HP	418mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-240	2U	84HP	298mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-241	2U	84HP	354mm	1	67.9mm	427.3mm

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Altura útil	Anchura útil
24581-242	2U	84HP	418mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-243	2U	84HP	478mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-310	3U	28HP	298mm	1	112.3mm	142.8mm
24581-311	3U	28HP	354mm	1	112.3mm	142.8mm
24581-320	3U	42HP	298mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-321	3U	42HP	354mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-322	3U	42HP	418mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-330	3U	63HP	298mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-331	3U	63HP	354mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-332	3U	63HP	418mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-340	3U	84HP	298mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-341	3U	84HP	354mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-342	3U	84HP	418mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-343	3U	84HP	478mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-420	4U	42HP	298mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-421	4U	42HP	354mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-422	4U	42HP	418mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-430	4U	63HP	298mm	1	156.8mm	320.6mm

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Altura útil	Anchura útil
24581-431	4U	63HP	354mm	1	156.8mm	320.6mm
24581-432	4U	63HP	418mm	1	156.8mm	320.6mm
24581-440	4U	84HP	298mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-441	4U	84HP	354mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-442	4U	84HP	418mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-443	4U	84HP	478mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-620	6U	42HP	298mm	1	245.7mm	213.9mm

Table 2/3						
Número de catálogo	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	De conformidad con	Apantallamiento EMC	Acabado	Altura
24581-621	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	290mm
24581-622	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	290mm
24581-630	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	290mm
24581-631	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	290mm

Número de catálogo	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Apantallamiento o EMC	Acabado	Altura
24581-632	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	290mm
24581-640	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	290mm
24581-641	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	290mm
24581-642	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	290mm
24581-643	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	290mm
24581-210	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	112mm
24581-211	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	112mm

Número de catálogo	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Apantallamiento o EMC	Acabado	Altura
24581-220	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	112mm
24581-221	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	112mm
24581-222	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	112mm
24581-230	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	112mm
24581-231	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	112mm
24581-232	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	112mm
24581-240	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	112mm

Número de catálogo	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Apantallamiento o EMC	Acabado	Altura
24581-241	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	112mm
24581-242	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	112mm
24581-243	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	112mm
24581-310	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm
24581-311	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm
24581-320	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm
24581-321	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm

Número de catálogo	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Apantallamiento o EMC	Acabado	Altura
24581-322	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm
24581-330	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm
24581-331	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm
24581-332	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm
24581-340	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm
24581-341	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm
24581-342	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm

Número de catálogo	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Apantallamiento o EMC	Acabado	Altura
24581-343	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	157mm
24581-420	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	201mm
24581-421	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	201mm
24581-422	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	201mm
24581-430	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	201mm
24581-431	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	201mm
24581-432	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	201mm

Número de catálogo	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Apantallamiento o EMC	Acabado	Altura
24581-440	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	201mm
24581-441	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	201mm
24581-442	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	201mm
24581-443	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	201mm
24581-620	Ajuste lateral, Rieles horizontales	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (Retrofitable)	Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto	290mm

Table 3/3

Número de catálogo	Material	Grado de protección	Carga estática	Anchura	Envío rápido
24581-621	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-622	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-630	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-631	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	No

Número de catálogo	Material	Grado de protección	Carga estática	Anchura	Envío rápido
24581-632	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-640	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-641	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-642	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-643	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-210	Aluminio	IP30	25kg	176.4mm	No
24581-211	Aluminio	IP30	25kg	176.4mm	No
24581-220	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-221	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-222	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-230	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-231	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-232	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-240	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-241	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-242	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-243	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-310	Aluminio	IP30	25kg	176.4mm	No

Número de catálogo	Material	Grado de protección	Carga estática	Anchura	Envío rápido
24581-311	Aluminio	IP30	25kg	176.4mm	No
24581-320	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-321	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-322	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-330	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-331	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-332	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-340	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-341	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-342	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-343	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-420	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-421	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-422	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-430	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-431	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-432	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-440	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No

Número de catálogo	Material	Grado de protección	Carga estática	Anchura	Envío rápido
24581-441	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-442	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-443	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-620	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para configuraciones personalizadas (colores, tamaños, etc.), visite nuestro configurador en línea (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Servicio de modificación para versiones específicas del cliente bajo petición (colores especiales, tamaños, recortes, etc.).

Servicio de montaje de lotsize 1.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE