

nVent CADDY Speed Link SLK con clip de alambres de acometida



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye alambre, dispositivo de bloqueo y terminación de clip de alambres de acometida previamente ensamblados para el cable de catenaria

Se puede usar para colgar los servicios de cable de catenaria o para actuar como soporte intermedio para reducir el aflojamiento y la tensión

Se ajusta fácilmente al cable de catenaria y se bloquea en su lugar cuando se cierra

Se puede cerrar el clip sin herramientas con la mano en el cable de catenaria

ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática: 5:01

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	A
SLK15L1DW6	196830	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	Electro galvanizado, nVent CADDY Armour	1.5 mm	1m	70 mm
SLK15L2DW6	196831	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	Electro galvanizado, nVent CADDY Armour	1.5 mm	2m	70 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	A
SLK15L3DW6	196832	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	Electrogalvanizado, nVent CADDY Armour	1.5 mm	3m	70 mm
SLK15L5DW6	196833	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	Electrogalvanizado, nVent CADDY Armour	1.5 mm	5m	70 mm
SLK2L1DW6	196836	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	Electrogalvanizado, nVent CADDY Armour	2 mm	1m	70 mm
SLK2L2DW6	196837	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	Electrogalvanizado, nVent CADDY Armour	2 mm	2m	70 mm
SLK2L3DW6	196838	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	Electrogalvanizado, nVent CADDY Armour	2 mm	3m	70 mm
SLK2L5DW6	196839	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	Electrogalvanizado, nVent CADDY Armour	2 mm	5m	70 mm
SLK3L1DW6	196842	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	Electrogalvanizado, nVent CADDY Armour	3 mm	1m	70 mm
SLK3L2DW6	196843	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	Electrogalvanizado, nVent CADDY Armour	3 mm	2m	70 mm
SLK3L3DW6	196844	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	Electrogalvanizado, nVent CADDY Armour	3 mm	3m	70 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	A
SLK3L5DW6	196845	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	Electrogalvanizado, nVent CADDY Armour	3 mm	5m	70 mm

Table 2/3


Número de catálogo	Número de artículo	B	C	Diámetro (Ø)	Altura (H)
SLK15L1DW6	196830	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK15L2DW6	196831	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK15L3DW6	196832	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK15L5DW6	196833	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L1DW6	196836	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L2DW6	196837	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L3DW6	196838	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L5DW6	196839	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK3L1DW6	196842	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm
SLK3L2DW6	196843	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm
SLK3L3DW6	196844	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm
SLK3L5DW6	196845	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	Ángulo (a)	Carga estática
SLK15L1DW6	196830	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	Ángulo (a)	Carga estática
SLK15L2DW6	196831	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3DW6	196832	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L5DW6	196833	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L1DW6	196836	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L2DW6	196837	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3DW6	196838	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5DW6	196839	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK3L1DW6	196842	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N
SLK3L2DW6	196843	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N
SLK3L3DW6	196844	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N
SLK3L5DW6	196845	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

