

PX NI Abrazadera de tubo para servicios pesados con rosca externa



CARACTERÍSTICAS

Incluye tuerca de combinación macho/hembra

Para servicios pesados

ESPECIFICACIONES

Tuerca incluida: Sí

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/DN	Tamaño de la varilla (RS)
PXN025S6	577460	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		21 - 25 mm	15	M10
PXN031S6	577470	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		26 - 31 mm	20	M10
PXN036S6	577480	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		32 - 36 mm	25	M10
PXN046S6	577500	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		41 - 46 mm	32	M10

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/DN	Tamaño de la varilla (RS)
PXN052S6	577510	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		47 - 52 mm	40	M10
PXN063S6	577530	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		59 - 63 mm	50	M10
PXN079S6	577560	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		74 - 79 mm	65	M10
PXN092S6	577580	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		87 - 92 mm	80	M10
PXN105S6	577600	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		100 - 105 mm		M10
PXN117S6	577620	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		112 - 117 mm	100	M10
PXN025EG	577060	Acero	Electro galvanizado	21 - 25 mm	15	M10
PXN031EG	577070	Acero	Electro galvanizado	26 - 31 mm	20	M10
PXN036EG	577080	Acero	Electro galvanizado	32 - 36 mm	25	M10
PXN046EG	577100	Acero	Electro galvanizado	41 - 46 mm	32	M10
PXN052EG	577110	Acero	Electro galvanizado	47 - 52 mm	40	M10
PXN063EG	577130	Acero	Electro galvanizado	59 - 63 mm	50	M10
PXN073EG	577150	Acero	Electro galvanizado	70 - 73 mm		M10
PXN079EG	577160	Acero	Electro galvanizado	74 - 79 mm	65	M10
PXN092EG	577180	Acero	Electro galvanizado	87 - 92 mm	80	M10
PXN117EG	577220	Acero	Electro galvanizado	112 - 117 mm	100	M10

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/DN	Tamaño de la varilla (RS)
PXN143S6	577660	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		137 - 143 mm	125	M12
PXN163S6	577690	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		157 - 163 mm		M12
PXN169S6	577700	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		164 - 169 mm	150	M12
PXN175S6	577710	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		170 - 175 mm		M12
PXN182S6	577720	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		176 - 182 mm		M12
PXN205S6	577750	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		199 - 205 mm		M12
PXN219S6	577770	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		213 - 219 mm	200	M12
PXN252S6	577800	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		246 - 252 mm		M12
PXN169EG	577300	Acero	Electro galvanizado	164 - 169 mm	150	M12
PXN252EG	577400	Acero	Electro galvanizado	246 - 252 mm		M12

Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Rosca (G)	Anchura (W)	Espesor (T)	Diámetro del tornillo (Sc)	Longitud del tornillo (L)
PXN025S6	577460	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN031S6	577470	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN036S6	577480	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN046S6	577500	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm

Número de catálogo	Número de artículo	Rosca (G)	Anchura (W)	Espesor (T)	Diámetro del tornillo (Sc)	Longitud del tornillo (L)
PXN052S6	577510	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN063S6	577530	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN079S6	577560	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXN092S6	577580	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXN105S6	577600	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXN117S6	577620	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXN025EG	577060	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN031EG	577070	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN036EG	577080	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN046EG	577100	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN052EG	577110	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm
PXN063EG	577130	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm
PXN073EG	577150	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm
PXN079EG	577160	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm
PXN092EG	577180	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm
PXN117EG	577220	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm
PXN143S6	577660	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN163S6	577690	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm

Número de catálogo	Número de artículo	Rosca (G)	Anchura (W)	Espesor (T)	Diámetro del tornillo (Sc)	Longitud del tornillo (L)
PXN169S6	577700	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN175S6	577710	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN182S6	577720	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN205S6	577750	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN219S6	577770	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN252S6	577800	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN169EG	577300	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm
PXN252EG	577400	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm


Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática
PXN025S6	577460	2500N
PXN031S6	577470	2500N
PXN036S6	577480	2500N
PXN046S6	577500	2500N
PXN052S6	577510	2500N
PXN063S6	577530	2500N
PXN079S6	577560	2500N
PXN092S6	577580	2500N
PXN105S6	577600	2500N

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática
PXN117S6	577620	2500N
PXN025EG	577060	2500N
PXN031EG	577070	2500N
PXN036EG	577080	2500N
PXN046EG	577100	2500N
PXN052EG	577110	2500N
PXN063EG	577130	2500N
PXN073EG	577150	2500N
PXN079EG	577160	2500N
PXN092EG	577180	2500N
PXN117EG	577220	2500N
PXN143S6	577660	3500N
PXN163S6	577690	3500N
PXN169S6	577700	3500N
PXN175S6	577710	3500N
PXN182S6	577720	3500N
PXN205S6	577750	3500N
PXN219S6	577770	3500N

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática
PXN252S6	577800	3500N
PXN169EG	577300	3500N
PXN252EG	577400	3500N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

