

Monitor, Teclado, Touchpad, cajón de 1 U, profundidad reducida

Data Solutions



Diseñado para montaje en rack estándar de 19" diseñado para comodidad Diseño robusto para uso intenso o operación en entornos hostiles

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Chasis de monitor TFT a color de 17", 1 U (resolución Full HD; se conecta a la interfaz VGA o DVI-D)

Teclado con diferente diseño de teclado (se conecta a través de USB)

Touchpad integral (se conecta a través de USB)

Suministro de voltaje: Entrada de amplio rango (tensión de red nominal 110 a 240 VAC), alimentación de tensión 12, 24 y 48 VDC bajo petición

Montaje ajustable en profundidad para diferentes pasos de los soportes de panel de servidor/deslizamiento; profundidad de montaje (dimensión c = espaciado de perfiles de 19"): Dimensión c 450 ... 640 mm

Con conexión DVI

ESPECIFICACIONES

Fondo:	400mm
Tipo de producto:	Gabinete/cajón rack

Table 1/1

Número de catálogo	Altura del rack	Color	Código de color	Tipo	Compatible con	Tipo de teclado
60118-583	1U	Jet Black	RAL 9005	Monitor, teclado, Touchpad	Gabinets de 19"	QWERTY REINO UNIDO
60118-585	1U	Jet Black	RAL 9005	Monitor, teclado, Touchpad	Gabinets de 19"	AZERTY
60118-584	1U	Jet Black	RAL 9005	Monitor, teclado, Touchpad	Gabinets de 19"	QWERTZ

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Otras versiones bajo petición ? Con trackball o pad numérico.

Otros diseños de teclado Vea el manual del usuario.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte