

Varistar CP Puerta de acero, perforada con bloqueo de 3 puntos

Data Solutions



Varistar CP Puerta de acero perforada, IP 20 con bloqueo de tres puntos.

CARACTERÍSTICAS

Puerta de acero perforada con bloqueo de tres puntos para la clase de protección IP 20

Mango de palanca con inserto de llave (2 llaves)

Ángulo de apertura 180°

Se puede reequipar con mango de palanca 24630003 y medio cilindro de perfil DIN con llaves o pulsador

ESPECIFICACIONES

Tipo de bloqueo: Bloqueo de 3 puntos

Tipo de producto: Puerta de gabinete

Grado de protección: IP20

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-098	42U	2000mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-099	47U	2200mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-100	52U	2450mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-101	42U	2000mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-102	47U	2200mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-103	52U	2450mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-424	24U	1200mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-425	24U	1200mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-426	29U	1400mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-427	29U	1400mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-428	33U	1600mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-429	33U	1600mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-430	38U	1800mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-431	38U	1800mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2					
Número de catálogo	De conformidad con	Acabado	Tipo	Compatible con	
21630-098	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	
21630-099	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	
21630-100	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	
21630-101	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	
21630-102	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	

Número de catálogo	De conformidad con	Acabado	Tipo	Compatible con
21630-103	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero, perforada	Varistar CP
21630-424	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero, perforada	Varistar CP
21630-425	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero, perforada	Varistar CP
21630-426	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero, perforada	Varistar CP
21630-427	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero, perforada	Varistar CP
21630-428	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero, perforada	Varistar CP
21630-429	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero, perforada	Varistar CP
21630-430	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero, perforada	Varistar CP
21630-431	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero, perforada	Varistar CP

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las puertas IP20 de 24U - 33U tienen 2 bisagras, las puertas IP20 de 38U - 52U tienen 3 bisagras para garantizar estructuras de cierre IP20 robustas para gabinetes más altos

Por favor, pida el mango de la palanca 24630003 y el bloqueo DIN por separado si desea reemplazar el mango de la palanca de bloqueo DIN 1333

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.