

Ensamblaje prefabricado de puente de puerta



CARACTERÍSTICAS

Ideal en caso de que no se puedan realizar las conexiones de nVent ERICO Cadweld con tubería de aluminio o tubo de acero de pared delgada

El conductor de puente está aislado

Se incluyen herrajes de acero inoxidable

Disponible en orientación para mano derecha o izquierda

ESPECIFICACIONES

Acabado: Estañado

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Orientación	Diámetro de abertura fija para poste, nominal	Diámetro de abertura fija para poste, real (Ø1)	Diámetro nominal del bastidor del poste	Diámetro real del bastidor del poste (Ø2)
A238EB2S12LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	2 1/2"	73.2mm	1 1/4"	42.2mm
A238HB2S18LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	4"	114.3mm	1 1/4"	42.16mm

Número de catálogo	Material	Orientación	Diámetro de abertura fija para poste, nominal	Diámetro de abertura fija para poste, real (Ø1)	Diámetro nominal del bastidor del poste	Diámetro real del bastidor del poste (Ø2)
A238HB2S18RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	4"	114.3mm	1 1/4"	42.16mm
A238EC2S12LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm
A238EC2S12RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm
A238EC2S24LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm
A238EC2S24RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm
A238FC2S12LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A238FC2S16LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm

Número de catálogo	Material	Orientación	Diámetro de abertura fija para poste, nominal	Diámetro de abertura fija para poste, real (Ø1)	Diámetro nominal del bastidor del poste	Diámetro real del bastidor del poste (Ø2)
A238FC2S16RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A238FC2S18LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A238FC2S18RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A238FC2S24LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A238FC2S24RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A238GC2S12LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm
A238GC2S12RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm

Número de catálogo	Material	Orientación	Diámetro de abertura fija para poste, nominal	Diámetro de abertura fija para poste, real (Ø1)	Diámetro nominal del bastidor del poste	Diámetro real del bastidor del poste (Ø2)
A238GC2S18LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm
A238GC2S18RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm
A238GC2S24LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm
A238GC2S24RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm
A238HC2S24LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A238KC2S24LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	6"	168.4mm	1 1/2"	48.3mm
A238KC2S24RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	6"	168.4mm	1 1/2"	48.3mm

Número de catálogo	Material	Orientación	Diámetro de abertura fija para poste, nominal	Diámetro de abertura fija para poste, real (Ø1)	Diámetro nominal del bastidor del poste	Diámetro real del bastidor del poste (Ø2)
A238FD2S18LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	3"	88.9mm	2"	60.5mm
A238FD2S18RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	3"	88.9mm	2"	60.5mm
A238GD2S24RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	3 1/2"	101.6mm	2"	60.5mm
A238HD2S24RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	4"	114.3mm	2"	60.5mm
A238KD2S24RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	6"	168.4mm	2"	60.5mm
A238FF2S12RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	3"	88.9mm	3"	88.9mm

Table 2/2

Número de catálogo	Tamaño del conductor de puente	Longitud del puente
A238EB2S12LH	4/0 varados	305mm
A238HB2S18LH	4/0 varados	457mm

Número de catálogo	Tamaño del conductor de puente	Longitud del puente
A238HB2S18RH	4/0 varados	457mm
A238EC2S12LH	4/0 varados	305mm
A238EC2S12RH	4/0 varados	305mm
A238EC2S24LH	4/0 varados	610mm
A238EC2S24RH	4/0 varados	610mm
A238FC2S12LH	4/0 varados	305mm
A238FC2S16LH	4/0 varados	406mm
A238FC2S16RH	4/0 varados	406mm
A238FC2S18LH	4/0 varados	457mm
A238FC2S18RH	4/0 varados	457mm
A238FC2S24LH	4/0 varados	610mm
A238FC2S24RH	4/0 varados	610mm
A238GC2S12LH	4/0 varados	305mm
A238GC2S12RH	4/0 varados	305mm
A238GC2S18LH	4/0 varados	457mm
A238GC2S18RH	4/0 varados	457mm
A238GC2S24LH	4/0 varados	610mm
A238GC2S24RH	4/0 varados	610mm


Número de catálogo	Tamaño del conductor de puente	Longitud del puente
A238HC2S24LH	4/0 varados	610mm
A238KC2S24LH	4/0 varados	610mm
A238KC2S24RH	4/0 varados	610mm
A238FD2S18LH	4/0 varados	457mm
A238FD2S18RH	4/0 varados	457mm
A238GD2S24RH	4/0 varados	610mm
A238HD2S24RH	4/0 varados	610mm
A238KD2S24RH	4/0 varados	610mm
A238FF2S12RH	4/0 varados	305mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Compuerta fija se refiere a la tubería en el cerco en sí, mientras que "marco del poste" se refiere al poste en la puerta oscilante.

En el diagrama se muestra la orientación para mano izquierda.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.