


Fijación de bolas de seguridad, rosca con sistema imperial



CARACTERÍSTICAS


Diseñado para brindar un nivel de protección contra el empalme en áreas con mucho tráfico

Diseñado para instalarse directamente con varillas de extensión imperiales

ESPECIFICACIONES

Table 1/1				
Número de catálogo	Material	Tamaño de rosca (TS)	Diámetro (Ø)	Peso por unidad
LPC27858	Cobre	5/8" UNC	50.8 mm	0.29 kg
LPC27838	Cobre	3/8" UNC	50.8 mm	0.29 kg
LPA27812	Aluminio	1/2" UNC	50.8 mm	0.29 kg
LPC27812	Cobre	1/2" UNC	50.8 mm	0.29 kg
LPA27858	Aluminio	5/8" UNC	50.8 mm	0.29 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.