

Aislamiento termorretráctil, recto



CARACTERÍSTICAS

Tubería termorretráctil para conexiones de aislamiento

ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Color	Tamaño del conductor, UL	Relación de contracción	Diámetro expandido	Diámetro recuperado
A130AE	Poliolefina	Negro	0,35" - 0,94"	4:01	33.27 mm Min	8 mm Max

Table 2/2

Número de catálogo	Longitud (L)	Diámetro (Ø)	Rigidez dieléctrica	Temperatura
A130AE	1219.2mm	38.1 mm	430	-18 to 90 °C

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El diámetro recuperado se refiere al diámetro interno final de la tubería una vez que esta ha sido reducida o recuperada por completo mediante la aplicación cuidadosa de calor. Se especifica un valor máximo para garantizar que la tubería encaje con exactitud en el objeto que se debe recubrir.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE