


Conductor de cinta



CARACTERÍSTICAS

Impedancia más baja que la de un conductor circular de tamaño equivalente

Se utiliza para conductores de bajada del sistema de protección contra rayos o aplicaciones de conexión a tierra

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Anchura (W)	Espesor (T)	Longitud (L)
FAT-253-50	710740	Aluminio	Desnudo	25 mm	3 mm	50m
TCEC30230	197650	Cobre	Desnudo	30 mm	2 mm	30m
TCECT30230	197710	Cobre	Estañado	30 mm	2 mm	30m
TCECT30275	545200	Cobre	Estañado	30 mm	2 mm	75m
TC-EC-2530-50	710510	Cobre	Desnudo	25 mm	3 mm	50m
TC-ECT-253	197720	Cobre	Estañado	25 mm	3 mm	30m
TCEC25325	710515	Cobre	Desnudo	25 mm	3 mm	25m

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Anchura (W)	Espesor (T)	Longitud (L)
TCECT25250	197661	Cobre	Estañado	25 mm	2 mm	50m
TCECT25350	197715	Cobre	Estañado	25 mm	3 mm	50m
TCECT30250	197654	Cobre	Estañado	30 mm	2 mm	50m
TCHGSP303530	197810	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	30 mm	3.5 mm	30m
TCHSS303530	197676	Acero inoxidable 316L (EN 1,4404)	Desnudo	30 mm	3.5 mm	30m
TCHSS303550	197677	Acero inoxidable 316L (EN 1,4404)	Desnudo	30 mm	3.5 mm	50m
TCHSP303550	197675	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Desnudo	30 mm	3.5 mm	50m
TCEC50430	197665	Cobre	Desnudo	50 mm	4 mm	30m
TCECT5060		Cobre	Estañado	50 mm	6 mm	20m
TCEC50620	710580	Cobre	Desnudo	50 mm	6 mm	20m

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad	De conformidad con
FAT-253-50	710740	0.21 kg	
TCEC30230	197650	0.53 kg	
TCECT30230	197710	0.53 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT30275	545200	0.53 kg	IEC® EN 62561-2
TC-EC-2530-50	710510	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TC-ECT-253	197720	0.67 kg	IEC® EN 62561-2


Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad	De conformidad con
TCEC25325	710515	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT25250	197661	0.45 kg	
TCECT25350	197715	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT30250	197654	0.53 kg	
TCHGSP303530	197810	0.82 kg	
TCHSS303530	197676	0.84 kg	
TCHSS303550	197677	0.84 kg	
TCHSSP303550	197675	0.84 kg	
TCEC50430	197665	1.78 kg	
TCECT5060		2.68 kg	IEC® EN 62561-2
TCEC50620	710580	2.67 kg	

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Hay longitudes cortadas a pedido (CTO) disponibles por un coste adicional.

El peso de la unidad es por metro (3,28').

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.