

Acoplador roscado para varilla de puesta a tierra recubierta de cobre, seccional



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Los acoplamientos de alta resistencia tienen roscas y biselos en ambos extremos para facilitar la inserción

Los acoplamientos resistentes a la corrosión aseguran conexiones permanentes de cobre a cobre de baja resistencia

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal	Longitud (L)	Tamaño de rosca (TS)	Peso por unidad
CR58	158040	Bronce	5/8"	61mm	5/8" UNC	0.1 kg
SC34	158050	Bronce	3/4"	71mm	3/4" UNC	0.17 kg
CR100		Bronce de silicio	1"	99.1mm	1" UNC	0.35 kg

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	De conformidad con	Certificaciones
CR58	158040	EN IEC 62561-2	UL, CSA, cUL, CSA-US, RUS
SC34	158050	IEC® EN 62561-2	
CR100		EN IEC 62561-2	cUL, UL

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE