


Soporte nVent ERIFLEX Flexibar reforzado RFS



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Admite hasta ocho conductores en paralelo

Asegura el espaciamiento correcto para un óptimo enfriamiento

Fácil instalación

Los espaciadores están libres de halógenos

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Ancho del conductor	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)
RFS80-100	553380	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301), Polyamide	80 - 100 mm	40mm	210 mm	225 mm
RFS40-63	553370	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301), Polyamide	40 - 63 mm	40mm	210 mm	175 mm

Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro (HS)	Tamaño de rosca (TS)	A	B	C
RFS80-100	553380	9 mm	M10	200 mm	170 mm	140 mm
RFS40-63	553370	9 mm	M8	150 mm	120 mm	90 mm


Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad	Certificaciones
RFS80-100	553380	1.43 kg	RoHS
RFS40-63	553370	0.93 kg	CE, ERIFLEX IFBS, RoHS

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La distancia recomendada entre los soportes es de 400 mm (15 3/4 in).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.