

Acoplamiento de panel horizontal ligero, S1MPCH



El acoplamiento de panel horizontal Syspend 180-Max permite montar un tubo horizontal en la parte posterior de un gabinete o pantalla mediante el montaje de Video Electronics Standards Association (VESA). El acoplamiento tiene orificios de montaje perforados para tamaños de brida estándar VESA 75 y 100. Permite que el gabinete gire 300° y se puede bloquear en una posición determinada. El acoplamiento del panel horizontal tiene un tope de seguridad y rodamientos que no requieren mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

El acoplamiento puede girar 300 grados; incluye un tope.

Se incluyen la junta, los tornillos de fijación y los accesorios de montaje.

Se incluye tapa de acceso de cable de aluminio blanco.

El sistema de brazo HMI Syspend 180 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 180 lb (81.6 kg)

ESPECIFICACIONES

Material: Aluminio
Acabado: Polvo recubierto

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Color	Código de color	Envío rápido
S1MPCH	222mm	235mm	120mm	Jet Black	RAL 9005	No
S1MPCHG	222mm	120mm	164mm	Gris claro	RAL 7035	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.