


Soporte de embarrado universal, W060



Soporte de embarrado que permite la creación de un sistema seguro y fácil de usar con una distancia de 60 mm entre sistemas de embarrado.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

GL

DNV-GL

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Soporte de embarrado universal de 3/4 polos con taladros roscados internos, entregado sin cubierta de extremo.

Voltaje nominal: 690 V.

Frecuencia nominal: 50/60 Hz.

Tensión de aislamiento nominal U_i : 1000 V.

Tensión de sobretensión U_{imp} : 8 kV.

Certificaciones: GL, DNV GL.

Rated frequency: 50/60 Hz

Rated isolation voltage U_i : 1000 V

Rated surge voltage U_{imp} : 8 kV

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos	Material
01485	20mm	242mm	51mm	De plástico, Acero	Accesorios generales IEC	De plástico, Acero
01495	20mm	191mm	50mm	De plástico, Acero	Accesorios generales IEC	De plástico, Acero

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.