

Aire acondicionado exterior de montaje vertical, E-NOX



Esta unidad de refrigeración vertical para exteriores, E-NOX, con un grado de protección IP55 - NEMA TIPO 4 (marco de acero inoxidable 4X), está disponible en muchos tamaños diferentes para diferentes requisitos de refrigeración para exteriores. Esto significa que la solución de refrigeración adecuada se puede elegir fácilmente. La unidad de refrigeración es fácil de instalar y también está disponible en acero inoxidable para ambientes hostiles.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Micropuerto avanzado: Permite a los usuarios configurar si el ventilador interno debe permanecer activo o estar deshabilitado cuando se abre el micropuerto.

Modo ECO: Integrado de serie en toda la gama para optimizar la eficiencia energética y reducir el consumo de energía.

Conversión de la unidad de temperatura (°C / °F) : Cambia sin problemas entre Celsius y Fahrenheit modificando un solo parámetro.

Mantenimiento predictivo: Un sistema inteligente de autoaprendizaje monitorea el rendimiento y notifica a los usuarios cuando se requiere mantenimiento, minimizando el tiempo de inactividad.

Modo de servicio : Permite una comprobación de diagnóstico rápida para verificar el funcionamiento correcto de la unidad.

Gestión del condensado de agua: Todos los modelos están equipados con un sistema externo de descarga de condensado, desde 1000 W o más. Este sistema sin energía elimina el condensado sin necesidad de drenaje externo o suministro de energía.

Sellos de banda integrados: Las tiras de sellado instaladas en fábrica garantizan un ajuste perfecto entre el aire acondicionado y la carcasa eléctrica, proporcionando una alta protección IP y simplificando la instalación.

Sistema de montaje de filtro magnético: Simplifica el reemplazo del filtro mientras conserva el diseño elegante y moderno de la gama E-NEXT.

Termostato digital (TX-i40): Ofrece un control total y flexibilidad con una interfaz intuitiva y opciones de conectividad avanzadas, en la serie NOX el termostato está provisto de un cable de 3 metros con un soporte metálico de barra din que se fija en la carcasa, por lo que la pantalla estará protegida contra el agua y el polvo.

Recubrimiento superficial del condensador: El recubrimiento superficial evitará el fallo del condensador debido al ambiente hostil.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Capacidad de refrigeración: L35L35	Capacidad de refrigeración: L35L50	Tensión nominal	Número de fases	Frecuencia	Material
NOX12B0E1U00000	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX12B0E1U00009	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX12C0E1U00000	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Acero galvanizado
NOX12C0E1U00009	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Acero inoxidable
NOX30B0E1U00000	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX30B0E1U00009	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX06B0E1U00000	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX06B0E1U00009	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX06C0E1U00000	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Acero galvanizado
NOX06C0E1U00009	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Acero inoxidable
NOX08B0E1U00000	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX08B0E1U00009	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX08C0E1U00000	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Acero galvanizado

Número de catálogo	Capacidad de refrigeración: L35L35	Capacidad de refrigeración: L35L50	Tensión nominal	Número de fases	Frecuencia	Material
NOX08C0E1U000 09	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Acero inoxidable
NOX10B0E1U000 00	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX10B0E1U000 09	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX10C0E1U000 00	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Acero galvanizado
NOX10C0E1U000 09	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Acero inoxidable
NOX16B0E1U000 00	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX16B0E1U000 09	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX16C0E1U000 00	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Acero galvanizado
NOX16C0E1U000 09	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Acero inoxidable
NOX20B0E1U000 00	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX20B0E1U000 09	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX20C0E1U000 00	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Acero galvanizado
NOX20C0E1U000 09	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Acero inoxidable
NOX40B0E1U000 00	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado

Número de catálogo	Capacidad de refrigeración: L35L35	Capacidad de refrigeración: L35L50	Tensión nominal	Número de fases	Frecuencia	Material
NOX40B0E1U000 09	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX06B0E1C000 00	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX06B0E1C000 09	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX08B0E1C000 00	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX08B0E1C000 09	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX10B0E1C000 00	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX10B0E1C000 09	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX12B0E1C000 00	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX12B0E1C000 09	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX16B0E1C000 00	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX16B0E1C000 09	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX20B0E1C000 00	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX20B0E1C000 09	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX30B0E1C000 00	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado

Número de catálogo	Capacidad de refrigeración: L35L35	Capacidad de refrigeración: L35L50	Tensión nominal	Número de fases	Frecuencia	Material
NOX30B0E1C000 09	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX40B0E1C000 00	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX40B0E1C000 09	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX06K0E1C000 00	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX06K0E1C000 09	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX08K0E1C000 00	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX08K0E1C000 09	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX20H0E1C00 000	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX20H0E1C00 009	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX20H0E1U00 000	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX20H0E1U00 009	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX10K0E1U000 00	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX10K0E1U000 09	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX10K0E1C000 00	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado

Número de catálogo	Capacidad de refrigeración: L35L35	Capacidad de refrigeración: L35L50	Tensión nominal	Número de fases	Frecuencia	Material
NOX10K0E1C00009	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX12K0E1C00000	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX12K0E1C00009	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX16K0E1C00000	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX16K0E1C00009	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX16K0E1U00000	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX16K0E1U00009	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX30H0E1U00000	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX30H0E1U00009	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX30H0E1C00000	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX30H0E1C00009	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX40H0E1U00000	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX40H0E1U00009	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
EMO80NME9	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Acero inoxidable
EMO80NMEB	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Acero galvanizado

Número de catálogo	Capacidad de refrigeración: L35L35	Capacidad de refrigeración: L35L50	Tensión nominal	Número de fases	Frecuencia	Material
EMOA0NME9	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Acero inoxidable
EMOA0NMEB	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Acero galvanizado
NOX60H0E1U00000	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX60H0E1U00009	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
EMO60MME9	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Acero inoxidable
EMO60MMEB	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Acero galvanizado
EMO60NME9	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Acero inoxidable
EMO60NMEB	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Acero galvanizado
EMO80MME9	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Acero inoxidable
EMO80MMEB	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Acero galvanizado
EMOA0MME9	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Acero inoxidable
EMOA0MMEB	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Acero galvanizado
NOX40H0E1C00000	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX40H0E1C00009	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
NOX60H0E1C00000	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
NOX60H0E1C00009	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Modbus RTU integrado (RS485) disponible para todas las unidades equipadas con el termostato TX-i40, lo que permite una integración perfecta en las redes de comunicación industriales.

La secuenciación avanzada permite que dos unidades operen en secuencia coordinada para el equilibrio de carga y la redundancia, extendiendo la vida útil del sistema.

Versión de bajo ruido Configuración opcional con ventiladores de velocidad modulada para un funcionamiento silencioso en entornos residenciales o comerciales sensibles al ruido.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE