

Front Panel, Anodized, Unshielded, Screw Assembly

Power Utilities

Anodized front panel, unshielded version, Al, 2.5 mm.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, anodized

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Acabado frontal	Acabado trasero
30807-416	2 U	84 HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-494	3 U	42 HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Acabado frontal	Acabado trasero
30807-506	3 U	84 HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-596	4 U	84 HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-764	6 U	42 HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-771	6 U	63 HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-776	6 U	84 HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30808-067	3 U	63 HP	1	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30810-432	3 U	2 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30818-741	6 U	2 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo
30807-481	3 U	4 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-482	3 U	6 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-483	3 U	10 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-484	3 U	8 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-485	3 U	12 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-487	3 U	21 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-496	3 U	28 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-501	3 U	14 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-508	3 U	3 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-509	3 U	7 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Acabado frontal	Acabado trasero
30807-510	3 U	5 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-778	6 U	4 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-777	6 U	5 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-752	6 U	6 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-753	6 U	10 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-755	6 U	12 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-757	6 U	21 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-758	6 U	14 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo
30807-766	6 U	28 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-779	6 U	8 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-780	6 U	16 HP	5	Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado
30807-833	6 U	7 HP		Atornillado delantero	Anodizado	Anodizado

Table 2/3

Número de catálogo	Bordes tratados	De conformidad con	Apantallamiento o EMC	Altura	Material	Tipo de producto
30807-416	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	84 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-494	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-506	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal

Número de catálogo	Bordestratados	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material	Tipo de producto
30807-596	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-764	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-771	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-776	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Panel frontal
30808-067	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal
30810-432	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal
30818-741	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-481	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-482	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-483	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-484	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-485	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-487	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-496	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal

Número de catálogo	Bordestratados	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material	Tipo de producto
30807-501	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-508	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-509	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-510	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-778	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-777	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-752	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-753	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-755	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-757	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-758	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-766	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-779	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Panel frontal
30807-780	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Panel frontal

Número de catálogo	Bordestratados	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material	Tipo de producto
30807-833	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Panel frontal

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo	Anchura	Certificaciones
30807-416	Panel frontal sin mango	426.4 mm	RoHS
30807-494	Panel frontal sin mango	213 mm	RoHS
30807-506	Panel frontal sin mango	426.4 mm	RoHS
30807-596	Panel frontal sin mango	426.4 mm	
30807-764	Panel frontal sin mango	213 mm	RoHS
30807-771	Panel frontal sin mango	319.7 mm	RoHS
30807-776	Panel frontal sin mango	426.4 mm	RoHS
30808-067	Panel frontal sin mango	319.7 mm	RoHS
30810-432	Panel frontal sin mango	9.8 mm	RoHS
30818-741	Panel frontal sin mango	9.8 mm	RoHS
30807-481	Panel frontal sin mango	20 mm	RoHS
30807-482	Panel frontal sin mango	30.1 mm	RoHS
30807-483	Panel frontal sin mango	50.5 mm	RoHS
30807-484	Panel frontal sin mango	40.3 mm	RoHS
30807-485	Panel frontal sin mango	60.6 mm	RoHS

Número de catálogo	Tipo	Anchura	Certificaciones
30807-487	Panel frontal sin mango	106.3 mm	RoHS
30807-496	Panel frontal sin mango	141.9 mm	RoHS
30807-501	Panel frontal sin mango	70.8 mm	RoHS
30807-508	Panel frontal sin mango	14.9 mm	RoHS
30807-509	Panel frontal sin mango	35.2 mm	RoHS
30807-510	Panel frontal sin mango	25 mm	RoHS
30807-778	Panel frontal sin mango	20 mm	RoHS
30807-777	Panel frontal sin mango	25 mm	RoHS
30807-752	Panel frontal sin mango	30.1 mm	RoHS
30807-753	Panel frontal sin mango	50.5 mm	RoHS
30807-755	Panel frontal sin mango	60.6 mm	RoHS
30807-757	Panel frontal sin mango	106.3 mm	RoHS
30807-758	Panel frontal sin mango	70.8 mm	RoHS
30807-766	Panel frontal sin mango	141.9 mm	RoHS
30807-779	Panel frontal sin mango	40.3 mm	RoHS
30807-780	Panel frontal sin mango	80.9 mm	RoHS
30807-833	Panel frontal sin mango	35.2 mm	RoHS

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.