

# nVent CADDY Macrofix M8/M10 Con Aislamiento, acero inoxidable



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Los dobleces en las orillas de las orejas del colgador previenen el desprendimiento del aislamiento, evitando retrabajos durante la instalación

Las rondanas plásticas evitan la caída de los tornillos al momento del montaje

La cabeza combinada de los tornillos permite la utilización de destornilladores plano, hexagonal y en cruz

Las orejetas más largas permiten que el tornillo esté más alejado del conducto, permitiendo más espacio para la herramienta a la hora de atornillar

La tuerca combinada puede recibir varillas roscadas M8 y M10, simplificando el manejo de materiales

La longitud del tornillo se ha optimizado, para cubrir un mayor rango de diámetros de tuberías reduciendo inventarios

Reducción de ruido Categoría II según DIN EN ISO 3822-1

Cumple con el diseño de aislamiento acústico según DIN 4109

Reacción al Fuego Clasificación "E" en cumplimiento con DIN EN13501-1

## ESPECIFICACIONES

**Color:** Negro

**Acabado:** Electropulido

**Temperatura:** -50 to 110 °C

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material                                                    | Diámetro exterior (OD) | NB/DN | Tamaño de la varilla (RS) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------|---------------------------|-------------|
| MFD015S6           | 586301             | EPDM-SBR<br>Rubber, Acero<br>inoxidable 316L<br>(EN 1,4404) | 11 - 15 mm             | 8     | M8, M10                   | 20 mm       |
| MFD019S6           | 586302             | EPDM-SBR<br>Rubber, Acero<br>inoxidable 316L<br>(EN 1,4404) | 15 - 19 mm             | 10    | M8, M10                   | 20 mm       |
| MFD025S6           | 586303             | EPDM-SBR<br>Rubber, Acero<br>inoxidable 316L<br>(EN 1,4404) | 19 - 25 mm             | 15    | M8, M10                   | 20 mm       |
| MFD031S6           | 586304             | EPDM-SBR<br>Rubber, Acero<br>inoxidable 316L<br>(EN 1,4404) | 25 - 31 mm             | 20    | M8, M10                   | 20 mm       |
| MFD037S6           | 586305             | EPDM-SBR<br>Rubber, Acero<br>inoxidable 316L<br>(EN 1,4404) | 31 - 37 mm             | 25    | M8, M10                   | 20 mm       |
| MFD044S6           | 586306             | EPDM-SBR<br>Rubber, Acero<br>inoxidable 316L<br>(EN 1,4404) | 37 - 44 mm             | 32    | M8, M10                   | 20 mm       |
| MFD050S6           | 586307             | EPDM-SBR<br>Rubber, Acero<br>inoxidable 316L<br>(EN 1,4404) | 44 - 50 mm             | 40    | M8, M10                   | 20 mm       |
| MFD058S6           | 586308             | EPDM-SBR<br>Rubber, Acero<br>inoxidable 316L<br>(EN 1,4404) | 50 - 58 mm             |       | M8, M10                   | 20 mm       |
| MFD068S6           | 586309             | EPDM-SBR<br>Rubber, Acero<br>inoxidable 316L<br>(EN 1,4404) | 58 - 68 mm             | 50    | M8, M10                   | 20 mm       |
| MFD078S6           | 586310             | EPDM-SBR<br>Rubber, Acero<br>inoxidable 316L<br>(EN 1,4404) | 68 - 78 mm             | 65    | M8, M10                   | 23 mm       |

| Número de catálogo | Número de artículo | Material                                                    | Diámetro exterior (OD) | NB/DN | Tamaño de la varilla (RS) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------|---------------------------|-------------|
| MFD088S6           | 586311             | EPDM-SBR<br>Rubber, Acero<br>inoxidable 316L<br>(EN 1,4404) | 78 - 88 mm             |       | M8, M10                   | 23 mm       |
| MFD098S6           | 586312             | EPDM-SBR<br>Rubber, Acero<br>inoxidable 316L<br>(EN 1,4404) | 88 - 98 mm             | 80    | M8, M10                   | 23 mm       |
| MFD108S6           | 586313             | EPDM-SBR<br>Rubber, Acero<br>inoxidable 316L<br>(EN 1,4404) | 98 - 108 mm            | 90    | M8, M10                   | 23 mm       |
| MFD118S6           | 586314             | EPDM-SBR<br>Rubber, Acero<br>inoxidable 316L<br>(EN 1,4404) | 108 - 118 mm           | 100   | M8, M10                   | 23 mm       |
| MFD128S6           | 586315             | EPDM-SBR<br>Rubber, Acero<br>inoxidable 316L<br>(EN 1,4404) | 118 - 128 mm           |       | M8, M10                   | 23 mm       |
| MFD138S6           | 586316             | EPDM-SBR<br>Rubber, Acero<br>inoxidable 316L<br>(EN 1,4404) | 128 - 138 mm           |       | M8, M10                   | 23 mm       |
| MFD148S6           | 586317             | EPDM-SBR<br>Rubber, Acero<br>inoxidable 316L<br>(EN 1,4404) | 138 - 148 mm           | 125   | M8, M10                   | 25 mm       |
| MFD160S6           | 586318             | EPDM-SBR<br>Rubber, Acero<br>inoxidable 316L<br>(EN 1,4404) | 150 - 160 mm           |       | M8, M10                   | 25 mm       |
| MFD170S6           | 586319             | EPDM-SBR<br>Rubber, Acero<br>inoxidable 316L<br>(EN 1,4404) | 160 - 170 mm           |       | M8, M10                   | 25 mm       |
| MFD200S6           | 586320             | EPDM-SBR<br>Rubber, Acero<br>inoxidable 316L<br>(EN 1,4404) | 190 - 200 mm           |       | M8, M10                   | 27 mm       |
| MFD215S6           | 586321             | EPDM-SBR<br>Rubber, Acero<br>inoxidable 316L<br>(EN 1,4404) | 205 - 215 mm           |       | M8, M10                   | 27 mm       |

| Número de catálogo | Número de artículo | Material                                           | Diámetro exterior (OD) | NB/DN | Tamaño de la varilla (RS) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------|---------------------------|-------------|
| MFD225S6           | 586322             | EPDM-SBR Rubber, Acero inoxidable 316L (EN 1,4404) | 215 - 225 mm           | 200   | M8, M10                   | 27 mm       |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor (T) | Diámetro del tornillo (Sc) | Longitud del tornillo (L) | Carga estática | Certificaciones                                                            |
|--------------------|--------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| MFD015S6           | 586301             | 1 mm        | 6                          | 17mm                      | 700N           | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396                                              |
| MFD019S6           | 586302             | 1 mm        | 6                          | 17mm                      | 700N           | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396                                              |
| MFD025S6           | 586303             | 1 mm        | 6                          | 22mm                      | 700N           | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396                                              |
| MFD031S6           | 586304             | 1 mm        | 6                          | 22mm                      | 700N           | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components |
| MFD037S6           | 586305             | 1 mm        | 6                          | 22mm                      | 700N           | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components |
| MFD044S6           | 586306             | 1 mm        | 6                          | 27mm                      | 700N           | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components |
| MFD050S6           | 586307             | 1.25 mm     | 6                          | 27mm                      | 700N           | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components |
| MFD058S6           | 586308             | 1.25 mm     | 6                          | 27mm                      | 700N           | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396                                              |


| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor (T) | Diámetro del tornillo (Sc) | Longitud del tornillo (L) | Carga estática | Certificaciones                                                            |
|--------------------|--------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| MFD068S6           | 586309             | 1.25 mm     | 6                          | 32mm                      | 700N           | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components |
| MFD078S6           | 586310             | 1.5 mm      | 6                          | 32mm                      | 700N           | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396                                              |
| MFD088S6           | 586311             | 1.5 mm      | 6                          | 32mm                      | 700N           | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396                                              |
| MFD098S6           | 586312             | 1.75 mm     | 6                          | 37mm                      | 1700N          | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396                                              |
| MFD108S6           | 586313             | 1.75 mm     | 6                          | 37mm                      | 1700N          | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396                                              |
| MFD118S6           | 586314             | 1.75 mm     | 6                          | 37mm                      | 1700N          | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396                                              |
| MFD128S6           | 586315             | 2 mm        | 6                          | 37mm                      | 1700N          | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396                                              |
| MFD138S6           | 586316             | 2 mm        | 6                          | 37mm                      | 1700N          | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396                                              |
| MFD148S6           | 586317             | 2 mm        | 6                          | 37mm                      | 2600N          | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396                                              |
| MFD160S6           | 586318             | 2 mm        | 6                          | 37mm                      | 2600N          | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396                                              |
| MFD170S6           | 586319             | 2 mm        | 6                          | 37mm                      | 2600N          | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396                                              |
| MFD200S6           | 586320             | 2.25 mm     | 6                          | 37mm                      | 3600N          | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396                                              |
| MFD215S6           | 586321             | 2.25 mm     | 6                          | 37mm                      | 3600N          | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396                                              |

| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor (T) | Diámetro del tornillo (Sc) | Longitud del tornillo (L) | Carga estática | Certificaciones                     |
|--------------------|--------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------|
| MFD225S6           | 586322             | 2.25 mm     | 6                          | 37mm                      | 3600N          | RAL-GZ 655,<br>ITB DoC 2018<br>0396 |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El revestimiento es de caucho EPDM.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

