


Front Panel, U-profile, Refrofit Shielding

Power Utilities



U-profile front panel for textile EMC gasket.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

U-profile, front panel, Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

For EMC textile gasket

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Tipo de junta EMC	Acabado frontal
20848-047	3 U	42 HP	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-068	3 U	63 HP	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Tipo de junta EMC	Acabado frontal
20848-097	3 U	84 HP	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-139	6 U	42 HP	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-160	6 U	63 HP	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-189	6 U	84 HP	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-260	2 U	42 HP	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-261	2 U	63 HP	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-262	2 U	84 HP	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-268	4 U	28 HP	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-269	4 U	42 HP	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-270	4 U	42 HP	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-271	4 U	84 HP	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-280	9 U	84 HP	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-648	5 U	42 HP	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-649	5 U	63 HP	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-650	5 U	84 HP	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-206	2 U	28 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30849-001	3 U	2 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30849-002	6 U	2 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Tipo de junta EMC	Acabado frontal
20848-013	3 U	14 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-015	3 U	16 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-020	3 U	21 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-027	3 U	28 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30848-354	3 U	4 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30848-356	3 U	8 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30848-358	3 U	12 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30848-378	3 U	5 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30848-380	3 U	6 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30848-382	3 U	7 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30848-384	3 U	9 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30848-385	3 U	9 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30848-386	3 U	10 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30849-004	3 U	3 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30849-005	6 U	3 HP		Atornillado delantero		Anodizado
30848-355	6 U	4 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-647	5 U	28 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30848-379	6 U	5 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Tipo de junta EMC	Acabado frontal
20848-106	6 U	14 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-108	6 U	16 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-113	6 U	21 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-120	6 U	28 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30848-357	6 U	8 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30848-359	6 U	12 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30848-381	6 U	6 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30848-383	6 U	7 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
30848-387	6 U	10 HP	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado

Table 2/3

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordes tratados	De conformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material
20848-047	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
20848-068	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
20848-097	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
20848-139	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
20848-160	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordestratados	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material
20848-189	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
20848-260	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	84 mm	Aluminio
20848-261	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	84 mm	Aluminio
20848-262	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	84 mm	Aluminio
20848-268	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	172.9 mm	Aluminio
20848-269	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	172.9 mm	Aluminio
20848-270	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	172.9 mm	Aluminio
20848-271	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	172.9 mm	Aluminio
20848-280	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	395.1 mm	Aluminio
20848-648	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	217.4 mm	Aluminio
20848-649	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	217.4 mm	Aluminio
20848-650	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	217.4 mm	Aluminio
20848-206	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	84 mm	Aluminio
30849-001	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordestratados	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material
30849-002	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
20848-013	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
20848-015	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
20848-020	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
20848-027	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
30848-354	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
30848-356	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
30848-358	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
30848-378	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
30848-380	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
30848-382	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
30848-384	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
30848-385	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
30848-386	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordestratados	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material
30849-004	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
30849-005	Conductivo	No			261.8 mm	Aluminio
30848-355	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
20848-647	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	217.4 mm	Aluminio
30848-379	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
20848-106	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
20848-108	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
20848-113	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
20848-120	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
30848-357	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
30848-359	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
30848-381	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
30848-383	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
30848-387	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo	Anchura	Certificaciones
20848-047	Panel frontal	Panel frontal sin mango	213 mm	RoHS
20848-068	Panel frontal	Panel frontal sin mango	319.7 mm	RoHS
20848-097	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm	RoHS
20848-139	Panel frontal	Panel frontal sin mango	213 mm	RoHS
20848-160	Panel frontal	Panel frontal sin mango	319.7 mm	RoHS
20848-189	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm	RoHS
20848-260	Panel frontal	Panel frontal sin mango	213 mm	
20848-261	Panel frontal	Panel frontal sin mango	319.7 mm	
20848-262	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm	RoHS
20848-268	Panel frontal	Panel frontal sin mango	141.9 mm	RoHS
20848-269	Panel frontal	Panel frontal sin mango	213 mm	RoHS
20848-270	Panel frontal	Panel frontal sin mango	213 mm	RoHS
20848-271	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm	RoHS
20848-280	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm	RoHS
20848-648	Panel frontal	Panel frontal sin mango	213 mm	
20848-649	Panel frontal	Panel frontal sin mango	319.7 mm	
20848-650	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm	
20848-206	Panel frontal	Panel frontal sin mango	141.9 mm	

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo	Anchura	Certificaciones
30849-001	Panel frontal	Panel frontal sin mango	9.8 mm	RoHS
30849-002	Panel frontal	Panel frontal sin mango	9.8 mm	RoHS
20848-013	Panel frontal	Panel frontal sin mango	70.8 mm	RoHS
20848-015	Panel frontal	Panel frontal sin mango	80.9 mm	RoHS
20848-020	Panel frontal	Panel frontal sin mango	106.3 mm	RoHS
20848-027	Panel frontal	Panel frontal sin mango	141.9 mm	RoHS
30848-354	Panel frontal	Panel frontal sin mango	20 mm	RoHS
30848-356	Panel frontal	Panel frontal sin mango	40.3 mm	RoHS
30848-358	Panel frontal	Panel frontal sin mango	60.6 mm	RoHS
30848-378	Panel frontal	Panel frontal sin mango	25 mm	RoHS
30848-380	Panel frontal	Panel frontal sin mango	30.1 mm	RoHS
30848-382	Panel frontal	Panel frontal sin mango	35.2 mm	RoHS
30848-384	Panel frontal	Panel frontal sin mango	45.38 mm	
30848-385	Panel frontal	Panel frontal sin mango	45.38 mm	
30848-386	Panel frontal	Panel frontal sin mango	50.5 mm	RoHS
30849-004	Panel frontal	Panel frontal sin mango	14.9 mm	RoHS
30849-005	Panel frontal	Panel frontal sin mango	14.9 mm	
30848-355	Panel frontal	Panel frontal sin mango	20 mm	RoHS

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo	Anchura	Certificaciones
20848-647	Panel frontal	Panel frontal sin mango	141.9 mm	
30848-379	Panel frontal	Panel frontal sin mango	25 mm	RoHS
20848-106	Panel frontal	Panel frontal sin mango	70.8 mm	RoHS
20848-108	Panel frontal	Panel frontal sin mango	80.9 mm	RoHS
20848-113	Panel frontal	Panel frontal sin mango	106.3 mm	RoHS
20848-120	Panel frontal	Panel frontal sin mango	141.9 mm	RoHS
30848-357	Panel frontal	Panel frontal sin mango	40.3 mm	RoHS
30848-359	Panel frontal	Panel frontal sin mango	60.6 mm	RoHS
30848-381	Panel frontal	Panel frontal sin mango	30.1 mm	RoHS
30848-383	Panel frontal	Panel frontal sin mango	35.2 mm	RoHS
30848-387	Panel frontal	Panel frontal sin mango	50.5 mm	RoHS

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

14 ... 84 HP: multi-part U-profile (front panel with crimped profiles).

Differences in finish between 2 ... 12 HP and 14 ... 84 HP.

2 ... 12 HP: one-part U-profile

Please order textile EMC gasket separately.

Standard pack quantity: 2 to 28HP: 5 pieces, 42 to 84 HP: 1 piece, supplied in standard pack quantities (SPQ) only.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.