

PDU inteligente, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo



CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN6xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la alimentación de entrada y la alimentación de cada toma individual y ofrece conmutación remota de tomas individuales, proporciona supervisión del nivel de unidad de grado de facturación

Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva

Mida las cargas de disyuntores a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales

Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad

Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)

Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU

Toolless Hot-Swap Controller

Voltaje de entrada 400 VAC, trifásico

Puntos de venta C13, C19

ESPECIFICACIONES

Table 1/6

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo	Tipo de producto	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Color
EN6402	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(18) C13, (6) C19	24	Negro
EN6403	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(30) C13, (6) C19	36	Negro
EN6450	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Negro
EN6808	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(12) C13, (12) C19	24	Negro
EN6810	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(24) C13, (12) C19	36	Negro

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo	Tipo de producto	Tipo de tomade corriente	Número de tomas de corriente	Color
EN6812	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(36) C13, (12) C19	48	Negro
EN6850	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Negro
EN6880	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(21) Cierre C13/C15, (21) Cierre C13/C15/C19/C21	42	Negro
EN6910	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C19	48	Negro
EN6950	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Negro
EN6980	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(18) Cierre C13/C15, (18) Cierre C13/C15/C19/C21	36	Negro

Table 2/6

Número de catálogo	Disyuntor	Tomas conmutadas	Cantidad de disyuntores	Corriente nominal	Clasificación de potencia	Ubicación del cable de entrada
EN6402	No hay disyuntor	Sí	0		11,0 kVA	Alimentación superior
EN6403	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	0			Alimentación superior
EN6450	No hay disyuntor	Sí	0		11,5 kVA América del Norte, 11,0 kVA Internacional	Alimentación superior
EN6808	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	6		22,0 kVA	Alimentación superior
EN6810	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	6		22,0 kVA	Alimentación superior
EN6812	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	6	32A		Alimentación superior

Número de catálogo	Disyuntor	Tomas conmutadas	Cantidad de disyuntores	Corriente nominal	Clasificación de potencia	Ubicación del cable de entrada
EN6850	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	6		17,3 kVA América del Norte, 22,1 kVA Internacional	Alimentación superior
EN6880	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	6		17,3 kVA América del Norte, 22,1 kVA Internacional	Alimentación superior
EN6910	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	16		34,6 kVA América del Norte, 43,5 kVA Internacional	Alimentación superior
EN6950	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	12		34,6 kVA América del Norte, 43,5 kVA Internacional	Alimentación superior
EN6980	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	12		34,6 kVA América del Norte, 43,5 kVA Internacional	Alimentación superior

Table 3/6

Número de catálogo	Potencia de entrada máxima	Tensión de entrada	Fase	Interruptor de encendido/apagado incluido	Tensión nominal	Tensión de salida
EN6402	11,0 kVA	380 – 415V	3 PH	Sí	415V	230VAC
EN6403	11,0 kVA	400V	3 PH WYE			200 – 240VAC
EN6450	11,5 / 11,0 kVA	380 – 415V	3 PH	Sí	415V	208 – 230VAC
EN6808	22,0 kVA	380 – 415V	3 PH	Sí	415V	230VAC
EN6810	22,0 kVA	380 – 415V	3 PH	Sí	415V	230VAC
EN6812	22,0 kVA	400V	3 PH WYE			200 – 240VAC
EN6850	17,3 / 22,1 kVA	380 – 415V	3 PH	Sí	415V	208 – 230VAC
EN6880	17,3 / 22,1 kVA	380 – 415V	3 PH	Sí	415V	208 – 230VAC

Número de catálogo	Potencia de entrada máxima	Tensión de entrada	Fase	Interruptor de encendido/apagado incluido	Tensión nominal	Tensión de salida
EN6910	34,6 / 43,5 kVA	380 – 415V	3 PH	Sí	415V	208 – 230VAC
EN6950	34,6 / 43,5 kVA	380 – 415V	3 PH	Sí	415V	208 – 230VAC
EN6980	34,6 / 43,5 kVA	380 – 415V	3 PH	Sí	415V	208 – 230VAC

Table 4/6

Número de catálogo	Tipo de enchufe	Amperaje (amperaje reducido)	Cable de entrada extraíble	Unidades de rack	Material	Acabado
EN6402	IEC 60309 516P6 (IP44)	16A	No	0U	Acero	Polvo recubierto
EN6403	IEC 60309 516P6 (IP44)	16A	No	0U		
EN6450	IEC 60309 520P6/516P6	20 A (16 A) América del Norte, 16 A Internacional	No	0U	Acero	Polvo recubierto
EN6808	IEC 60309 532P6 (IP44)	32 A	No	0U	Acero	Polvo recubierto
EN6810	IEC 60309 532P6 (IP44)	32 A	No	0U	Acero	Polvo recubierto
EN6812	IEC 60309 532P6 (IP44)	32 A	No	0U		
EN6850	IEC 60309 530P6/532P6	30 A (24 A) América del Norte, 32 A Internacional	No	0U	Acero	Polvo recubierto
EN6880	IEC 60309 530P6/532P6	30 A (24 A) América del Norte, 32 A Internacional	No	0U	Acero	Polvo recubierto
EN6910	IEC 60309 560P6/563P6	60 A (48 A) América del Norte, 63 A Internacional	Sí	0U	Acero	Polvo recubierto
EN6950	IEC 60309 560P6/563P6	60 A (48 A) América del Norte, 63 A Internacional	No	0U	Acero	Polvo recubierto

Número de catálogo	Tipo de enchufe	Amperaje (amperaje reducido)	Cable de entrada extraíble	Unidades de rack	Material	Acabado
EN6980	IEC 60309 560P6/563P6	60 A (48 A) América del Norte, 63 A Internacional	No	0U	Acero	Polvo recubierto

Table 5/6

Número de catálogo	Tipo de medición	Altura	Anchura	Fondo	Peso	Cantidad del paquete
EN6402	Outlet	1780mm	52mm	53mm	7.82kg	1
EN6403	Outlet					1
EN6450	Outlet	1490mm	56mm	75mm	12kg	1
EN6808	Outlet	1780mm	52mm	53mm	10.22kg	1
EN6810	Outlet	1780mm	85mm	53mm	8.72kg	1
EN6812	Outlet					1
EN6850	Outlet	1780mm	56mm	75mm	12kg	1
EN6880	Outlet	1780mm	56mm	75mm	11.62kg	1
EN6910	Outlet	2260mm	56mm	75mm	17.04kg	1
EN6950	Outlet	1826mm	56mm	75mm	13.5kg	1
EN6980	Outlet	1826mm	56mm	95mm	14.53kg	1

Table 6/6

Número de catálogo	Longitud del cable de entrada	Capacidad de interrupción	Envío rápido
EN6402	3m		No
EN6403		5kAIC	No

Número de catálogo	Longitud del cable de entrada	Capacidad de interrupción	Envío rápido
EN6450	1.8m		No
EN6808	3m		No
EN6810	3m		No
EN6812		5kAIC	No
EN6850	1.8m		No
EN6880	1.8m		No
EN6910	1.8m		No
EN6950	1.8m		No
EN6980	1.8m		No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE