

T-Series Compact



Los aires acondicionados compactos para exteriores de la serie T proporcionan una huella compacta para minimizar los bienes raíces y maximizar la capacidad. Su diseño discreto les ayuda a mezclarse en entornos resistentes de fábrica o al aire libre. Cada unidad está equipada con componentes resistentes a la corrosión, calentadores de compresor y controles de presión de cabeza para un rendimiento óptimo en exteriores.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Reconocimiento UR/cUR

UR/cUR Recognized

Compatible con Telcordia GR-487

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

CARACTERÍSTICAS

Huella compacta para minimizar los bienes raíces y maximizar la capacidad

Modelos para entrada de alimentación de 115, 230 y 460 VAC

Rango de temperatura de funcionamiento del modelo exterior de -40 F/-40 C a 131 F/55 C

UL listado para ahorrar tiempo y dinero a los clientes con las aprobaciones de la agencia (algunos modelos UL reconocidos)

Cubierta de chapa metálica galvanizada o de acero inoxidable pintada para entornos resistentes de fábrica y exteriores

Termostato mecánico confiable en el lado del recinto de la unidad

Dos motores de aire del lado del condensador para la redundancia del rendimiento

El filtro de malla de aluminio limpiable y reutilizable protege las bobinas para un máximo rendimiento de enfriamiento

Opciones de montaje exteriores y totalmente empotrados en muchos modelos

Bridas Easy-mount para una instalación sencilla

Cada unidad probada funcionalmente antes del envío

Los modelos estándar de aire acondicionado al aire libre incluyen: Termostato, componentes resistentes a la corrosión, interruptor de mal funcionamiento, calentador del compresor, control de presión de la cabeza, calentador del recinto y refrigerante R134A

Hardware de montaje, juntas y manual de usuario provisto con la unidad

El artículo T150116G120 es solo para uso interior

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.21mm

Table 1/3						
Número de catálogo	Capacidad nominal (BTU/h)	Capacidad nominal (vatios)	Tensión nominal	Número de fases	Material	Acabado
T150116G100	800Btu/h	235W	115V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T150116G120	800Btu/h	235W	115V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T150116G150	800Btu/h	235W	115V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T150116G151	800Btu/h	235W	115V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T150116G152	800Btu/h	235W	115V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T150126G100	900Btu/h	264W	230V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T150126G104	900Btu/h	264W	230V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T150126G120	900Btu/h	264W	230V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T150126G150	900Btu/h	264W	230V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T200216G100	2000Btu/h	586W	115V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T200216G150	2000Btu/h	586W	115V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T200216G155	2000Btu/h	586W	115V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T200216G157	2000Btu/h	586W	115V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T200226G100	2000Btu/h	586W	230V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T200226G103	2000Btu/h	586W	230V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T200226G150	2000Btu/h	586W	230V	1	Acero suave	Polvo recubierto

Número de catálogo	Capacidad nominal (BTU/h)	Capacidad nominal(vatios)	Tensión nominal	Número de fases	Material	Acabado
T200226G158	2000Btu/h	586W	230V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T200246G400	2000Btu/h	586W	460V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T200246G401	2000Btu/h	586W	460V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T290416G150	4000Btu/h	1172W	115V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T290416G159	4000Btu/h	1172W	115V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T290426G150	4000Btu/h	1172W	230V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T290426G161	4000Btu/h	1172W	230V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T430616G102	6303Btu/h	1846W	115V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T430616G150	6303Btu/h	1846W	115V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T430626G150	6600Btu/h	1934W	230V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T430626G159	6600Btu/h	1934W	230V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T430816G150	8100Btu/h	2374W	115V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T430816G153	8100Btu/h	2374W	115V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T430826G108	8200Btu/h	2403W	230V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T430826G150	8200Btu/h	2403W	230V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T431016G102	11000Btu/h	3224W	115V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T431016G150	11000Btu/h	3224W	115V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T431026G104	10200Btu/h	2989W	230V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3

Número de catálogo	Capacidad nominal (BTU/h)	Capacidad nominal(vatios)	Tensión nominal	Número de fases	Material	Acabado
T501226G125	12407Btu/h	3636W	230V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T501226G150	12407Btu/h	3636W	230V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T531926G109	20400Btu/h	5978W	230V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3

Table 2/3

Número de catálogo	Color	Altura	Anchura	Fondo	Temperatura de funcionamiento	Corriente máxima
T150116G100	Gris claro	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	3.5A
T150116G120	Gris claro	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	3.5A
T150116G150	Gris claro	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	3.5A
T150116G151		400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	3.5A
T150116G152		400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	3.5A
T150126G100	Gris claro	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	1.5A
T150126G104		400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	1.5A
T150126G120	Gris claro	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	1.5A
T150126G150	Gris claro	400mm	191mm	160mm	-40 to 55°C	1.5A
T200216G100	Gris claro	508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	7A
T200216G150	Gris claro	508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	7A
T200216G155		508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	7A
T200216G157		508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	7A

Número de catálogo	Color	Altura	Anchura	Fondo	Temperatura de funcionamiento	Corriente máxima
T200226G100	Gris claro	508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	3.5A
T200226G103		508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	3.5A
T200226G150	Gris claro	508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	3.5A
T200226G158		508mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	3.5A
T200246G400	Gris claro	616mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	1.9A
T200246G401		616mm	254mm	251mm	-40 to 55°C	1.9A
T290416G150	Gris claro	737mm	432mm	287mm	-40 to 55°C	12.8A
T290416G159		737mm	432mm	287mm	-40 to 55°C	12.8A
T290426G150	Gris claro	737mm	432mm	287mm	-40 to 55°C	6.8A
T290426G161		737mm	432mm	287mm	-40 to 55°C	6.8A
T430616G102		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	7.7A
T430616G150	Gris claro	1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	7.7A
T430626G150	Gris claro	1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	4.2A
T430626G159		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	4.2A
T430816G150	Gris claro	1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	11.2A
T430816G153		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	11.2A
T430826G108		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	5.4A
T430826G150	Gris claro	1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	5.4A

Número de catálogo	Color	Altura	Anchura	Fondo	Temperatura de funcionamiento	Corriente máxima
T431016G102		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	21A
T431016G150	Gris claro	1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	21A
T431026G104		1092mm	400mm	277mm	-40 to 55°C	9.5A
T501226G125		1270mm	483mm	281mm	-40 to 55°C	10.9A
T501226G150	Gris claro	1270mm	483mm	281mm	-40 to 55°C	10.9A
T531926G109		1346mm	533mm	330mm	-40 to 55°C	20.3A

Table 3/3

Número de catálogo	Control de acceso remoto	Código de color	Envío rápido
T150116G100	No	RAL 7035	No
T150116G120	No	RAL 7035	No
T150116G150	No	RAL 7035	No
T150116G151	No		No
T150116G152	No		No
T150126G100	No	RAL 7035	No
T150126G104	No		No
T150126G120	No	RAL 7035	No
T150126G150	No	RAL 7035	No
T200216G100	No	RAL 7035	No
T200216G150	No	RAL 7035	No

Número de catálogo	Control de acceso remoto	Código de color	Envío rápido
T200216G155	No		No
T200216G157	No		No
T200226G100	No	RAL 7035	No
T200226G103	No		No
T200226G150	No	RAL 7035	No
T200226G158	No		No
T200246G400	No	RAL 7035	No
T200246G401	No		No
T290416G150	No	RAL 7035	No
T290416G159	No		No
T290426G150	No	RAL 7035	No
T290426G161	No		No
T430616G102	No		No
T430616G150	No	RAL 7035	No
T430626G150	No	RAL 7035	No
T430626G159	No		No
T430816G150	No	RAL 7035	No
T430816G153	No		No

Número de catálogo	Control de acceso remoto	Código de color	Envío rápido
T430826G108	No		No
T430826G150	No	RAL 7035	No
T431016G102	No		No
T431016G150	No	RAL 7035	No
T431026G104	No		No
T501226G125	No		No
T501226G150	No	RAL 7035	No
T531926G109	No		No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

* Referencia de la hoja de especificaciones para especificaciones completas del producto, curvas de rendimiento y dibujos detallados

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE