

# SC Clip para fijación de cable



## CARACTERÍSTICAS

Soporta con facilidad los cables y conductos de plástico al ala de la viga

Solo requiere un martillo para la instalación

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** nVent CADDY Armour

**Material:** Spring Steel


Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor del reborde (FT) | Diámetro exterior (OD) | Espesor (T) |
|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| 24SC1011           | 187550             | 2 - 4 mm                 | 10 - 11 mm             | 0.6 mm      |
| 24SC1214           | 187570             | 2 - 4 mm                 | 12 - 14 mm             | 0.6 mm      |
| 24SC1518           | 187590             | 2 - 4 mm                 | 15 - 18 mm             | 0.6 mm      |
| 24SC1518R25        | 191003             | 2 - 4 mm                 | 15 - 18 mm             | 0.6 mm      |
| 24SC1924           | 187610             | 2 - 4 mm                 | 19 - 24 mm             | 0.6 mm      |
| 24SC1924R25        | 191004             | 2 - 4 mm                 | 19 - 24 mm             | 0.6 mm      |

| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor del reborde (FT) | Diámetro exterior (OD) | Espesor (T) |
|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| 24SC2530           | 187630             | 2 - 4 mm                 | 25 - 30 mm             | 0.6 mm      |
| 24SC2530R25        | 191005             | 2 - 4 mm                 | 25 - 30 mm             | 0.6 mm      |
| 24SC67             | 187510             | 2 - 4 mm                 | 6 - 7 mm               | 0.6 mm      |
| 24SC78             | 187710             | 2 - 4 mm                 | 7 - 8 mm               | 0.6 mm      |
| 24SC89             | 187530             | 2 - 4 mm                 | 8 - 9 mm               | 0.6 mm      |
| 24SC910            | 187750             | 2 - 4 mm                 | 9 - 10 mm              | 0.6 mm      |
| 47SC1011           | 187540             | 4 - 7 mm                 | 10 - 11 mm             | 0.6 mm      |
| 47SC1214           | 187560             | 4 - 7 mm                 | 12 - 14 mm             | 0.6 mm      |
| 47SC1518           | 187580             | 4 - 7 mm                 | 15 - 18 mm             | 0.6 mm      |
| 47SC1518R25        | 191009             | 4 - 7 mm                 | 15 - 18 mm             | 0.6 mm      |
| 47SC1924           | 187600             | 4 - 7 mm                 | 19 - 24 mm             | 0.6 mm      |
| 47SC1924R25        | 191010             | 4 - 7 mm                 | 19 - 24 mm             | 0.6 mm      |
| 47SC2530           | 187620             | 4 - 7 mm                 | 25 - 30 mm             | 0.6 mm      |
| 47SC2530R25        | 191011             | 4 - 7 mm                 | 25 - 30 mm             | 0.6 mm      |
| 47SC67             | 187500             | 4 - 7 mm                 | 6 - 7 mm               | 0.6 mm      |
| 47SC78             | 187720             | 4 - 7 mm                 | 7 - 8 mm               | 0.6 mm      |
| 47SC89             | 187520             | 4 - 7 mm                 | 8 - 9 mm               | 0.6 mm      |
| 47SC910            | 187760             | 4 - 7 mm                 | 9 - 10 mm              | 0.6 mm      |

| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor del reborde (FT) | Diámetro exterior (OD) | Espesor (T) |
|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| 812SC1011          | 187660             | 8 - 12 mm                | 10 - 11 mm             | 0.6 mm      |
| 812SC1214          | 187670             | 8 - 12 mm                | 12 - 14 mm             | 0.6 mm      |
| 812SC1518          | 187680             | 8 - 12 mm                | 15 - 18 mm             | 0.6 mm      |
| 812SC1518R25       | 191015             | 8 - 12 mm                | 15 - 18 mm             | 0.6 mm      |
| 812SC1924          | 187690             | 8 - 12 mm                | 19 - 24 mm             | 0.6 mm      |
| 812SC1924R25       | 191016             | 8 - 12 mm                | 19 - 24 mm             | 0.6 mm      |
| 812SC2530          | 187700             | 8 - 12 mm                | 25 - 30 mm             | 0.6 mm      |
| 812SC2530R25       | 191017             | 8 - 12 mm                | 25 - 30 mm             | 0.6 mm      |
| 812SC67            | 187640             | 8 - 12 mm                | 6 - 7 mm               | 0.6 mm      |
| 812SC78            | 187730             | 8 - 12 mm                | 7 - 8 mm               | 0.6 mm      |
| 812SC89            | 187650             | 8 - 12 mm                | 8 - 9 mm               | 0.6 mm      |
| 812SC910           | 187770             | 8 - 12 mm                | 9 - 10 mm              | 0.6 mm      |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.