

PDU inteligente, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

Data Solutions



PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo

CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN6xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la alimentación de entrada y la alimentación de cada toma individual y ofrece conmutación remota de tomas individuales, proporciona supervisión del nivel de unidad de grado de facturación

Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva

Mida las cargas de disyuntores a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales

Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad

Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)

Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU

Toolless Hot-Swap Controller

Voltaje de entrada 230 VAC, 1-fase

Puntos de venta C13, C19

ESPECIFICACIONES

Table 1/6

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo	Tipo de producto	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Color
EN6326	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(20) C13, (4) C19	24	Negro
EN6325	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(20) C13, (4) C19	24	Negro
EN6329	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(24) C13, (8) C19	32	Negro

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo	Tipo de producto	Tipo de tomade corriente	Número de tomas de corriente	Color
EN6350	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21	40	Negro
EN6380	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(16) Cierre C13/C15, (16) Cierre C13/C15/C19/C21	32	Negro
EN6337	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(38) C13, (6) C19	44	Negro

Table 2/6

Número de catálogo	Disyuntor	Tomas conmutadas	Cantidad de disyuntores	Clasificación de potencia	Ubicación del cable de entrada	Tensión de entrada
EN6326	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	0		Alimentación superior	200 – 240V
EN6325	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	2	7,4 kVA	Alimentación superior	200 – 240V
EN6329	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	2	7,4 kVA	Alimentación superior	200 – 240V
EN6350	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	2	7,4 kVA	Alimentación superior	200 – 240V
EN6380	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	2	7,4 kVA	Alimentación superior	200 – 240V
EN6337	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	2		Alimentación superior	200 – 240V

Table 3/6

Número de catálogo	Fase	Capacidad de interrupción	Potencia de entrada máxima	Tensión nominal	Interruptor de encendido/apagado incluido	Tensión de salida
EN6326	1 PH	5kAIC	3,68 kVA			200 – 240VAC
EN6325	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	Sí	230VAC
EN6329	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	Sí	230VAC

Número de catálogo	Fase	Capacidad de interrupción	Potencia de entrada máxima	Tensión nominal	Interruptor de encendido/apagado incluido	Tensión de salida
EN6350	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	Sí	230VAC
EN6380	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	Sí	230VAC
EN6337	1 PH	5kAIC	7,44 kVA			200 – 240VAC

Table 4/6						
Número de catálogo	Amperaje (amperaje reducido)	Tipo de enchufe	Unidades de rack	Cable de entrada extraíble	Tipo de medición	Material
EN6326	16A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	No	Outlet	
EN6325	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Outlet	Acero
EN6329	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Outlet	Acero
EN6350	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Outlet	Acero
EN6380	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Outlet	Acero
EN6337	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Outlet	

Table 5/6						
Número de catálogo	Acabado	Altura	Anchura	Fondo	Peso	Cantidad del paquete
EN6326						1
EN6325	Polvo recubierto	1780mm	52mm	53mm	9kg	1
EN6329	Polvo recubierto	1780mm	52mm	53mm	9.44kg	1
EN6350	Polvo recubierto	1490mm	56mm	75mm	9.22kg	1
EN6380	Polvo recubierto	1490mm	56mm	75mm		1

Número de catálogo	Acabado	Altura	Anchura	Fondo	Peso	Cantidad del paquete
EN6337						1

Table 6/6

Número de catálogo	Longitud del cable de entrada
EN6326	
EN6325	3m
EN6329	3m
EN6350	3m
EN6380	3m
EN6337	

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.