

# Al aire libre Comline ECL Gabinete

## Data Solutions



Las aplicaciones de telecomunicaciones y ferrocarriles requieren una electrónica sofisticada en las configuraciones exteriores. Los gabinetes de exterior nVent SCHROFF protegen dichos componentes electrónicos de las condiciones climáticas extremas y el vandalismo, garantizando la continuidad operativa.

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

IP 55

Disipación de calor por convección natural

Sola pared, gabinete de aluminio ligero

### ESPECIFICACIONES

**Material:** Aluminio

Table 1/3

| Número de catálogo | Tipo de producto       | Familia de productos | Altura del rack | Altura | Anchura | Fondo |
|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------|---------|-------|
| 12349-001          | Gabinete al aire libre | Comline ECL          | 12U             | 600mm  | 600mm   | 500mm |
| 12349-002          | Gabinete al aire libre | Comline ECL          | 18U             | 900mm  | 600mm   | 500mm |

| Número de catálogo | Tipo de producto       | Familia de productos | Altura del rack | Altura | Anchura | Fondo |
|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------|---------|-------|
| 12349-003          | Gabinete al aire libre | Comline ECL          | 18U             | 900mm  | 700mm   | 600mm |
| 12349-004          | Gabinete al aire libre | Comline ECL          | 25U             | 1200mm | 700mm   | 600mm |
| 12349-009          | Gabinete al aire libre | Comline ECL          | 12U             | 600mm  | 600mm   | 500mm |
| 12349-010          | Gabinete al aire libre | Comline ECL          | 18U             | 900mm  | 600mm   | 500mm |
| 12349-011          | Gabinete al aire libre | Comline ECL          | 18U             | 900mm  | 700mm   | 600mm |
| 12349-012          | Gabinete al aire libre | Comline ECL          | 25U             | 1200mm | 700mm   | 600mm |

Table 2/3

| Número de catálogo | Tipo de pared  | Tipo de puerta    | Acceso | Refrigeración      | Apantallamiento EMC | De conformidad con                                                                                |
|--------------------|----------------|-------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12349-001          | Una sola pared | Puerta individual | Frente | Convección natural | No                  | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-002          | Una sola pared | Puerta individual | Frente | Convección natural | No                  | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-003          | Una sola pared | Puerta individual | Frente | Convección natural | No                  | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |

| Número de catálogo | Tipo de pared  | Tipo de puerta    | Acceso | Refrigeración      | Apantallamiento EMC | Deconformidad con                                                                                 |
|--------------------|----------------|-------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12349-004          | Una sola pared | Puerta individual | Frente | Convección natural | No                  | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-009          | Una sola pared | Puerta individual | Frente | Convección natural | No                  | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-010          | Una sola pared | Puerta individual | Frente | Convección natural | No                  | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-011          | Una sola pared | Puerta individual | Frente | Convección natural | No                  | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-012          | Una sola pared | Puerta individual | Frente | Convección natural | No                  | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |

Table 3/3

| Número de catálogo | Cantidad del paquete | Acabado          |
|--------------------|----------------------|------------------|
| 12349-001          | 1                    | Polvo recubierto |

| Número de catálogo | Cantidad del paquete | Acabado          |
|--------------------|----------------------|------------------|
| 12349-002          | 1                    | Polvo recubierto |
| 12349-003          | 1                    | Polvo recubierto |
| 12349-004          | 1                    | Polvo recubierto |
| 12349-009          | 1                    | Polvo recubierto |
| 12349-010          | 1                    | Polvo recubierto |
| 12349-011          | 1                    | Polvo recubierto |
| 12349-012          | 1                    | Polvo recubierto |

### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE