

Trenzado de puesta a tierra y unión MBJ, cobre estañado



Los trenzados de puesta a tierra y unión MBJ son una solución confiable y conveniente de puesta a tierra para aplicaciones que requieren flexibilidad y durabilidad. Los trenzados de conexión a tierra de cobre estañado con palmas agrandadas vienen listos para instalarse sin cortes, pelado, empalmado o troquelado adicionales, y no requieren que se agreguen terminales empalmados o de estaño. El proceso patentado de fabricación optimiza el contacto eléctrico entre cada alambre y ayuda a eliminar los problemas de humedad en las palmas, lo que evita la corrosión y alarga la vida útil del trenzado.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Gama completa de conexiones flexibles a tierra, de 6 - 100 mm² (11,84 - 197,35 kcmil) de sección transversal y de 100 - 500 mm (3,937 in - 19,685 in) de longitud

Palma integral, sin terminales empalmadas o estaño para un mejor contacto eléctrico y una mejor resistencia a la tensión física

Resistente a la vibración y la fatiga, lo que reduce el mantenimiento

Proporciona ahorros en peso, ahorros en materiales y menor impedancia cuando se compara con cables similares con terminales y aislamiento

Listo para utilizarse; elimina la necesidad de realizar cortes, pelado, empalmado y troquelado

Se instala fácil y rápidamente

Lo recomiendan las directivas EMC/EMI y tiene menos impedancia que los cables

Cumple con EAC

Cumple con RoHS

Cumple con la norma ISO 6469-1 (Vehículos de carretera de propulsión - Parte 1: Sistema de almacenamiento de energía recargable), Sección 6.2.2, Vibraciones

ESPECIFICACIONES

Material:	Cobre
Acabado:	Estañado
Detalles de la certificación:	UL® 467
Temperatura de funcionamiento:	105 °C Max

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	De conformidad con	Capacidad de corriente	Espesor (T)	Sección transversal	Longitud (L)
MBJ6-150-6	556600	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	40A	1.1 mm	6mm ²	150mm
MBJ6-200-6	563410	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	40A	1.1 mm	6mm ²	200mm
MBJ10-200-6	556930	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	75A	1.1 mm	10mm ²	200mm
MBJ16-100-6	563540	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	100mm
MBJ16-100-8	556620	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	100mm
MBJ10-300-6	556610	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	75A	1.1 mm	10mm ²	300mm
MBJ16-200-6	563300	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	200mm
MBJ16-200-8	556640	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	200mm
MBJ25-100-10	556670	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	100mm
MBJ30-100-10	556720	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	180A	2 mm	30mm ²	100mm
MBJ16-150-6	563550	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	150mm
MBJ16-150-8	556630	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	150mm
MBJ16-250-8	556650	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	250mm
MBJ25-150-10	556680	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	150mm

Número de catálogo	Número de artículo	Deconformidad con	Capacidad de corriente	Espesor (T)	Sección transversal	Longitud (L)
MBJ35-100-10	556770	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	197A	2.1 mm	35mm ²	100mm
MBJ16-300-6	563320	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	300mm
MBJ16-300-8	556660	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	300mm
MBJ25-200-10	556690	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	200mm
MBJ25-200-12	563430	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	200mm
MBJ25-200-6	563340	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	200mm
MBJ25-200-8	555200	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	200mm
MBJ30-150-10	556730	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	180A	2 mm	30mm ²	150mm
MBJ35-150-10	556780	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	197A	2.1 mm	35mm ²	150mm
MBJ50-100-10	556820	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	100mm
MBJ16-500-8	556940	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	500mm
MBJ25-250-10	556700	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	250mm
MBJ30-200-10	556740	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	180A	2 mm	30mm ²	200mm
MBJ25-300-10	556710	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	300mm
MBJ25-300-8	555201	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	300mm
MBJ25-500-10	556950	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	500mm
MBJ30-250-10	556750	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	180A	2 mm	30mm ²	250mm
MBJ35-200-10	556790	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	197A	2.1 mm	35mm ²	200mm

Número de catálogo	Número de artículo	Deconformidad con	Capacidad de corriente	Espesor (T)	Sección transversal	Longitud (L)
MBJ30-300-10	556760	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	180A	2 mm	30mm ²	300mm
MBJ30-500-10	556960	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	180A	2 mm	30mm ²	500mm
MBJ35-250-10	556800	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	197A	2.1 mm	35mm ²	250mm
MBJ35-300-10	556810	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	197A	2.1 mm	35mm ²	300mm
MBJ35-500-10	556970	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	197A	2.1 mm	35mm ²	500mm
MBJ50-150-10	556830	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	150mm
MBJ35-250-25	565000	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	197A	3 mm	35mm ²	250mm
MBJ50-200-10	556840	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	200mm
MBJ50-200-12	563440	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	200mm
MBJ50-200-16	563360	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	200mm
MBJ50-200-18	563370	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	200mm
MBJ50-200-6	563350	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	200mm
MBJ50-250-10	556850	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	250mm
MBJ50-300-10	556860	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	300mm
MBJ50-300-16	563390	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	300mm
MBJ50-300-18	563400	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	300mm
MBJ50-300-6	563380	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	300mm
MBJ50-500-10	556980	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	500mm

Número de catálogo	Número de artículo	Deconformidad con	Capacidad de corriente	Espesor (T)	Sección transversal	Longitud (L)
MBJ50-500-12	563560	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	500mm
MBJ70-300-22	563480	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	290A	3 mm	70mm ²	300mm
MBJ70-300-10	563460	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	290A	3.4 mm	70mm ²	300mm
MBJ70-300-12	563420	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	290A	3.4 mm	70mm ²	300mm
MBJ70-300-16	563470	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	290A	3.4 mm	70mm ²	300mm
MBJ70-300-6	563450	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	290A	3.4 mm	70mm ²	300mm
MBJ70-500-10	563490	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	290A	3.4 mm	70mm ²	500mm
MBJ100-250-16	563500	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	349A	4 mm	100mm ²	250mm
MBJ100-250-30	563510	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	349A	4 mm	100mm ²	250mm
MBJ100-500-16	563520	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	349A	4 mm	100mm ²	500mm
MBJ100-500-30	563530	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	349A	4 mm	100mm ²	500mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro (HS)	A	B	Peso por unidad	Certificaciones
MBJ6-150-6	556600	6.5 mm	11 mm	18 mm	0.01 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ6-200-6	563410	6.5 mm	11 mm	18 mm	0.02 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro (HS)	A	B	Peso por unidad	Certificaciones
MBJ10-200-6	556930	6.5 mm	11 mm	18 mm	0.02 kg	RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ16-100-6	563540	6.5 mm	15 mm	20 mm	0.02 kg	RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ16-100-8	556620	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.02 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL
MBJ10-300-6	556610	6.5 mm	11 mm	18 mm	0.03 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL
MBJ16-200-6	563300	6.5 mm	15 mm	20 mm	0.03 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL
MBJ16-200-8	556640	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.03 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS
MBJ25-100-10	556670	10.5 mm	20 mm	28 mm	0.03 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL
MBJ30-100-10	556720	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.03 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ16-150-6	563550	6.5 mm	15 mm	20 mm	0.04 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro (HS)	A	B	Peso por unidad	Certificaciones
MBJ16-150-8	556630	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.04 kg	RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ16-250-8	556650	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.04 kg	RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ25-150-10	556680	10.5 mm	20 mm	28 mm	0.04 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS
MBJ35-100-10	556770	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.04 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ16-300-6	563320	6.5 mm	15 mm	20 mm	0.05 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL
MBJ16-300-8	556660	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.05 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS
MBJ25-200-10	556690	10.5 mm	20 mm	28 mm	0.05 kg	RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ25-200-12	563430	12.5 mm	20 mm	28 mm	0.05 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL
MBJ25-200-6	563340	6.5 mm	20 mm	28 mm	0.05 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro (HS)	A	B	Peso por unidad	Certificaciones
MBJ25-200-8	555200	8.5 mm	20 mm	28 mm	0.05 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ30-150-10	556730	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.05 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ35-150-10	556780	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.05 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ50-100-10	556820	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.05 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ16-500-8	556940	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.08 kg	RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ25-250-10	556700	10.5 mm	20 mm	28 mm	0.06 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ30-200-10	556740	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.06 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ25-300-10	556710	10.5 mm	20 mm	28 mm	0.08 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, RoHS
MBJ25-300-8	555201	8.5 mm	20 mm	28 mm	0.08 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ25-500-10	556950	10.5 mm	20 mm	28 mm	0.13 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas


Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro (HS)	A	B	Peso por unidad	Certificaciones
MBJ30-250-10	556750	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.07 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ35-200-10	556790	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.07 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ30-300-10	556760	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.09 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ30-500-10	556960	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.15 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ35-250-10	556800	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.09 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ35-300-10	556810	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.11 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ35-500-10	556970	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.18 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ50-150-10	556830	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.08 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ35-250-25	565000	25.5 mm	40 mm	45 mm	0.09 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro (HS)	A	B	Peso por unidad	Certificaciones
MBJ50-200-10	556840	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.12 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ50-200-12	563440	12.5 mm	28 mm	33 mm	0.12 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ50-200-16	563360	16.5 mm	28 mm	33 mm	0.11 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ50-200-18	563370	18.5 mm	28 mm	33 mm	0.11 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ50-200-6	563350	6.5 mm	28 mm	33 mm	0.12 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ50-250-10	556850	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.13 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ50-300-10	556860	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.15 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ50-300-16	563390	16.5 mm	28 mm	33 mm	0.15 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ50-300-18	563400	18.5 mm	28 mm	33 mm	0.14 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro (HS)	A	B	Peso por unidad	Certificaciones
MBJ50-300-6	563380	6.5 mm	28 mm	33 mm	0.15 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ50-500-10	556980	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.26 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ50-500-12	563560	12.5 mm	28 mm	33 mm	0.26 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ70-300-22	563480	22.5 mm	40 mm	45 mm	0.2 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ70-300-10	563460	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.21 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ70-300-12	563420	12.5 mm	28 mm	33 mm	0.21 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ70-300-16	563470	16.5 mm	28 mm	33 mm	0.2 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ70-300-6	563450	6.5 mm	28 mm	33 mm	0.21 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ70-500-10	563490	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.34 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro (HS)	A	B	Peso por unidad	Certificaciones
MBJ100-250-16	563500	16.5 mm	40 mm	55 mm	0.25 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS
MBJ100-250-30	563510	30.5 mm	40 mm	55 mm	0.25 kg	RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ100-500-16	563520	16.5 mm	40 mm	42.5 mm	0.51 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL
MBJ100-500-30	563530	30.5 mm	40 mm	55 mm	0.51 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.