

Intercambiador de calor aire-aire, MIX



Los intercambiadores de calor aire-aire ofrecen una refrigeración de armarios asequible y de bajo mantenimiento.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Rango de temperatura ambiente: De- 5 °C a + 55 °C

Acabado: RAL 7035 para las versiones de acero galvanizado

Unidad de embalaje: 1

ESPECIFICACIONES

Longitud de cable:	3m
Frecuencia nominal:	50 – 60Hz
Material:	Acero galvanizado
Grado de protección:	IP54

Table 1/1

Número de catálogo	Capacidad en vatios por °C	Capacidad en vatios por °F	Tensión nominal	Altura	Anchura	Fondo
MIX22CX0B	22W	72W	115V	413mm	189mm	149mm
MIX36BX0B	36W	97W	230V	771mm	316mm	103mm
MIX50BX0B	50W	122W	230V	771mm	316mm	103mm
MIX22BX0B	22W	72W	230V	413mm	189mm	149mm
MIX36CX0B	36W	97W	115V	771mm	316mm	103mm
MIX50CX0B	50W	122W	115V	771mm	316mm	103mm
MIX80BX0B	80W	176W	230V	1260mm	317mm	148mm
MIX80CX0B	80W	176W	115V	1260mm	317mm	148mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.