


Resistencia compacta con / sin termostato, ECH(T)



Este calefactor compacto con doble aislamiento, ECH(T), está disponible con o sin termostato. La condensación de agua se elimina, incluso cuando la temperatura ambiente desciende bruscamente. Al elegir una versión con termostato integrado, se ahorrará espacio en el interior del armario y se reducirá el tiempo de instalación, si se compara con un modelo con termostato montado por separado.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

cRUus_UL Recognized

CE

EAC

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Resistencia calefactora vertical de doble aislamiento para prevenir la condensación. Fijación rápida sobre perfil DIN de 35 mm (EN60715). Calefactor con protección al contacto, la temperatura de la carcasa se mantienen por debajo de 80 °C excepto la rejilla superior protectora. El calefactor (ECHT) incluye un termostato plug-in por lo que no requiere cableado adicional. (Temperatura de arranque 5 °C y temperatura de paro 15 °C).

Elemento de calefacción: Resistencia PTC, limitador de temperatura.

Material: Plástico según UL 94 V-0.

Temperatura de funcionamiento: -45 °C a +70 °C. La capacidad de calefacción es para una temperatura ambiente de 20 °C.

Conexión: Terminales para 2.5 mm², torque 0.8 Nm max.

Protección: IP 20, clase II (doble aislamiento).

Certificaciones: CE, EAC.

Acabado: Negro.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Temperatura de servicio: -45 °C to +70 °C. The heating capacity is for ambient temperature 20 °C.

Conexión: Pole terminal 2.5 mm², torque 0.8 Nm max.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado	Color
ECHT50	110mm	60mm	90mm	De plástico	Texturizado	Negro
ECH50	110mm	60mm	90mm	De plástico	Texturizado	Negro
ECH100	110mm	60mm	90mm	De plástico	Texturizado	Negro
ECHT100	110mm	60mm	90mm	De plástico	Texturizado	Negro
ECH150	150mm	60mm	90mm	De plástico	Texturizado	Negro
ECHT150	150mm	60mm	90mm	De plástico	Texturizado	Negro

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Operando por debajo de 140V CA reduce sus prestaciones aproximadamente un 10%.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.