

Aire acondicionado de montaje en techo, DEK



La unidad de refrigeración para montaje en techo DEK ofrece un nivel de protección IP54 y permite refrigerar tanto un armario como un conjunto completo, dependiendo de las necesidades particulares y del nivel de consumo de energía deseado. Se coloca encima del armario y es perfecta cuando no hay suficiente espacio en la puerta o en los paneles laterales.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Acabado: RAL 7035 para las versiones de acero galvanizado

Límites de temperatura en exteriores: De +20 °C a 55 °C* | De +20 °C a 50 °C

Límites de temperatura en interiores: De +20°C a +50°C

Unidad de embalaje: 1

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Capacidad de refrigeración: L35L35	Capacidad de refrigeración: L35L50	Tensión nominal	Número de fases	Frecuencia	Material
DEK15BT09	1550W	1200W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
DEK15BT0B	1550W	1200W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
DEK15CT09	1550W	1200W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
DEK15CT0B	1550W	1200W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
DEK20CT09	2050W	1560W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
DEK20CT0B	2050W	1560W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
DEK04BTU9	410W	240W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
DEK04BTUB	410W	240W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
DEK08BTU9	820W	680W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
DEK08BTUB	820W	680W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
DEK12BTU9	1150W	900W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
DEK12BTUB	1150W	900W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
DEK15BTU9	1550W	1200W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
DEK15BTUB	1550W	1200W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
DEK20BT09	2050W	1560W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
DEK20BT0B	2050W	1560W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
DEK30BT09	2900W	2250W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
DEK30BT0B	2900W	2250W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado

Número de catálogo	Capacidad de refrigeración: L35L35	Capacidad de refrigeración: L35L50	Tensión nominal	Número de fases	Frecuencia	Material
DEK40BT09	3850W	2870W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
DEK40BT0B	3850W	2870W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
DEK04BT09	410W	240W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
DEK04BT0B	410W	240W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
DEK04CT09	410W	240W	115V	1Ph	60 HzHz	Acero inoxidable
DEK04CT0B	410W	240W	115V	1Ph	60 HzHz	Acero galvanizado
DEK08BT09	820W	680W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
DEK08BT0B	820W	680W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
DEK08CT09	820W	680W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
DEK08CT0B	820W	680W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
DEK12BT09	1150W	900W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
DEK12BT0B	1150W	900W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
DEK12CT09	1150W	900W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
DEK12CT0B	1150W	900W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
DEK08GT09	820W	680W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
DEK08GT0B	820W	680W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
DEK20LT09	2050W	1560W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
DEK20LT0B	2050W	1560W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
DEK12GT09	1150W	900W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable

Número de catálogo	Capacidad de refrigeración: L35L35	Capacidad de refrigeración: L35L50	Tensión nominal	Número de fases	Frecuencia	Material
DEK12GT0B	1150W	900W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
DEK15GT09	1550W	1200W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
DEK15GT0B	1550W	1200W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
DEK20NTU9	2050W	1560W	460V	3Ph	60 HzHz	Acero inoxidable
DEK20NTUB	2050W	1560W	460V	3Ph	60 HzHz	Acero galvanizado
DEK30LT09	2900W	2250W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
DEK30LT0B	2900W	2250W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
DEK30NTU9	2900W	2250W	460V	3Ph	60 HzHz	Acero inoxidable
DEK30NTUB	2900W	2250W	460V	3Ph	60 HzHz	Acero galvanizado
DEK40LT09	3850W	2870W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Acero inoxidable
DEK40LT0B	3850W	2870W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Acero galvanizado
DEK40NTU9	3850W	2870W	460V	3Ph	60 HzHz	Acero inoxidable
DEK40NTUB	3850W	2870W	460V	3Ph	60 HzHz	Acero galvanizado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.