

T-Series Compact



Los aires acondicionados compactos para exteriores de la serie T proporcionan una huella compacta para minimizar los bienes raíces y maximizar la capacidad. Su diseño discreto les ayuda a mezclarse en entornos resistentes de fábrica o al aire libre. Cada unidad está equipada con componentes resistentes a la corrosión, calentadores de compresor y controles de presión de cabeza para un rendimiento óptimo en exteriores.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Reconocimiento UR/cUR

UR/cUR Recognized

Compatible con Telcordia GR-487

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

CARACTERÍSTICAS

Huella compacta para minimizar los bienes raíces y maximizar la capacidad

Modelos para entrada de alimentación de 115, 230 y 460 VAC

Rango de temperatura de funcionamiento del modelo exterior de -40 F/-40 C a 131 F/55 C

UL listado para ahorrar tiempo y dinero a los clientes con las aprobaciones de la agencia (algunos modelos UL reconocidos)

Cubierta de chapa metálica galvanizada o de acero inoxidable pintada para entornos resistentes de fábrica y exteriores

Termostato mecánico confiable en el lado del recinto de la unidad

Dos motores de aire del lado del condensador para la redundancia del rendimiento

El filtro de malla de aluminio limpiable y reutilizable protege las bobinas para un máximo rendimiento de enfriamiento

Opciones de montaje exteriores y totalmente empotrados en muchos modelos

Bridas Easy-mount para una instalación sencilla

Cada unidad probada funcionalmente antes del envío

Los modelos estándar de aire acondicionado al aire libre incluyen: Termostato, componentes resistentes a la corrosión, interruptor de mal funcionamiento, calentador del compresor, control de presión de la cabeza, calentador del recinto y refrigerante R134A

Hardware de montaje, juntas y manual de usuario provisto con la unidad

El artículo T150116G120 es solo para uso interior

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.21mm

Table 1/1						
Número de catálogo	Capacidad nominal (BTU/h)	Capacidad nominal (vatios)	Tensión nominal	Número de fases	Material	Acabado
T150116G120	800Btu/h	235W	115V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T150116G152	800Btu/h	235W	115V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T150116G100	800Btu/h	235W	115V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T150116G150	800Btu/h	235W	115V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T150116G151	800Btu/h	235W	115V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T150126G100	900Btu/h	264W	230V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T150126G104	900Btu/h	264W	230V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T150126G120	900Btu/h	264W	230V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T150126G150	900Btu/h	264W	230V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T200216G100	2000Btu/h	586W	115V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T200216G150	2000Btu/h	586W	115V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T200216G155	2000Btu/h	586W	115V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T200216G157	2000Btu/h	586W	115V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T200226G100	2000Btu/h	586W	230V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T200226G103	2000Btu/h	586W	230V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T200226G150	2000Btu/h	586W	230V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T200226G158	2000Btu/h	586W	230V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3

Número de catálogo	Capacidad nominal (BTU/h)	Capacidad nominal (vatios)	Tensión nominal	Número de fases	Material	Acabado
T200246G400	2000Btu/h	586W	460V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T200246G401	2000Btu/h	586W	460V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T290416G150	4000Btu/h	1172W	115V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T290416G159	4000Btu/h	1172W	115V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T430616G102	6303Btu/h	1846W	115V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T430616G150	6303Btu/h	1846W	115V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T430816G150	8100Btu/h	2374W	115V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T430816G153	8100Btu/h	2374W	115V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T430826G108	8200Btu/h	2403W	230V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T431016G102	11000Btu/h	3224W	115V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T431016G150	11000Btu/h	3224W	115V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T431026G104	10200Btu/h	2989W	230V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T290426G150	4000Btu/h	1172W	230V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T290426G161	4000Btu/h	1172W	230V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T430626G150	6600Btu/h	1934W	230V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T430626G159	6600Btu/h	1934W	230V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T430826G150	8200Btu/h	2403W	230V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T501226G125	12407Btu/h	3636W	230V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3
T501226G150	12407Btu/h	3636W	230V	1	Acero suave	Polvo recubierto
T531926G109	20400Btu/h	5978W	230V	1	Acero inoxidable 304	Cepillado #3

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

* Referencia de la hoja de especificaciones para especificaciones completas del producto, curvas de rendimiento y dibujos detallados

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.