

Unidades enchufables Panel frontal para Manija Forma 1



Panel frontal plano. Permite el ensamblaje del mango de extracción de forma trapezoidal Form 1. El panel frontal se puede proteger con una junta textil.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel frontal, sin blindaje

Panel frontal, Al, 2,5 mm, anodizado delantero, conductor trasero

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Tipo de accesorio:	Panel frontal
Tipo de producto:	Panel frontal
Tipo:	Panel frontal con mango (PIU)

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Acabado frontal
30847-661	3U	6HP	1	Trapezio, tipo 1	Atornillado delantero	Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Acabado frontal
30847-659	3U	4HP	1	Trapecio, tipo 1	Atornillado delantero	Anodizado
30847-660	3U	5HP	1	Trapecio, tipo 1	Atornillado delantero	Anodizado
30847-662	3U	7HP	1	Trapecio, tipo 1	Atornillado delantero	Anodizado
30847-663	3U	8HP	1	Trapecio, tipo 1	Atornillado delantero	Anodizado
30847-666	6U	4HP	1	Trapecio, tipo 1	Atornillado delantero	Anodizado
30847-664	3U	10HP	1	Trapecio, tipo 1	Atornillado delantero	Anodizado
30847-667	6U	5HP	1	Trapecio, tipo 1	Atornillado delantero	Anodizado
30847-665	3U	12HP	1	Trapecio, tipo 1	Atornillado delantero	Anodizado
30847-668	6U	6HP	1	Trapecio, tipo 1	Atornillado delantero	Anodizado
30847-669	6U	7HP	1	Trapecio, tipo 1	Atornillado delantero	Anodizado
30847-670	6U	8HP	1	Trapecio, tipo 1	Atornillado delantero	Anodizado
30847-671	6U	10HP	1	Trapecio, tipo 1	Atornillado delantero	Anodizado
30847-672	6U	12HP	1	Trapecio, tipo 1	Atornillado delantero	Anodizado

Table 2/3

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordes tratados	De conformidad con	Fondo (D)	Apantallamiento EMC	Altura (H)
30847-661	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	128.4mm
30847-659	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	128.4mm

Número de catálogo	Acabado trasero	Borde tratados	De conformidad con	Fondo (D)	Apantallamiento EMC	Altura (H)
30847-660	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	128.4mm
30847-662	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	128.4mm
30847-663	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	128.4mm
30847-666	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	261.8mm
30847-664	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	128.4mm
30847-667	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	261.8mm
30847-665	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	128.4mm
30847-668	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	261.8mm
30847-669	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	261.8mm
30847-670	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	261.8mm
30847-671	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	261.8mm
30847-672	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	261.8mm

Table 3/3

Número de catálogo	Anchura (W)	Envío rápido
30847-661	30.1mm	No
30847-659	20mm	No

Número de catálogo	Anchura (W)	Envío rápido
30847-660	25mm	No
30847-662	35.2mm	No
30847-663	40.3mm	No
30847-666	20mm	No
30847-664	50.5mm	No
30847-667	25mm	No
30847-665	60.6mm	No
30847-668	30.1mm	No
30847-669	35.2mm	No
30847-670	40.3mm	No
30847-671	50.5mm	No
30847-672	60.6mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.



All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Straubenhardt, Germany
 +49.7082.794.0
 Betschdorf, France
 +33.3.88.90.64.90
 Warsaw, Poland
 +48.22.209.98.35
 Assago, Italy
 +39.02.932.7141
 Chat with us:
nvent.com/schroff

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nyent.com/schroff



CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE