


# Adaptador de embarrado universal 200-250 A, W060



Adaptadores de embarrado universales con carriles de fijación móviles.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

---

UL

CSA

GL

DNV-GL

## CARACTERÍSTICAS

---

Descripción: Adaptador de embarrado universal de 3 polos de 200 - 250 A, dotados de raíles de fijación móviles con tuercas deslizantes M4 para un montaje seguro de los dispositivos de conmutación.

Voltaje nominal: 690 V.

Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Poder de disipación al 80% de carga: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168).

Cantidad por embalaje: 1 unidad.

Certificaciones: CSA, UL, GL, DNV GL.

For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10

Power dissipation at 80% load: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168)

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado	Color
32168	320mm	110mm	101mm	De plástico, Acero	Suave	Gris claro
32214	222mm	108mm	101mm	De plástico, Acero	Suave	Gris claro

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**